

# PHILIPS

## AVENT

### Цифровая радионяня

абсолютно конфиденциальное  
соединение

Ночник и колыбельные

Функция обратной связи

SCD506



## Самая надежная забота о вашем малыше Полное спокойствие во время сна вашего ребенка

Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, улучшенная передача кристально чистого звука\*, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных.

#### Надежная технология

- Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность
- Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

#### Надежное соединение для вашего спокойствия

- Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша
- Информация о подключении и рабочем диапазоне
- Энергосберегающий режим Smart ECO

#### Широкие возможности

- Рабочий диапазон до 330 метров\*
- Родительский блок с аккумулятором
- Увеличенное время работы: до 24 часов

#### Помогает успокоить малыша

- Успокаивающее действие
- Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

# Особенности


## Прием без помех с DECT

Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

## Кристалльно чистое звучание


Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристалльно чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

## 5 светодиодных индикаторов уровня звука



Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

## Всегда на связи



Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.

## Рабочий диапазон — 330 метров



Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров\*.  
Вне помещения — до 330 метров\*.

## Родительский блок с аккумулятором

Родительский блок с аккумулятором можно устанавливать в любой комнате.

## Время работы: до 24 часов



Компактный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения. Время

работы зависит от типа батарей, а также частоты и продолжительности использования родительского блока с элементами питания.

## Успокаивающее действие

Спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника помогут убаюкать малыша.

## Функция обратной связи



Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

## Режим Smart ECO



Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).

# Характеристики

## Питание

Время автономной работы: 24 часа

Питание: 120 В (США), 220 - 240 В

## Тюнер/прием/передача

Автоматический выбор канала: Да

Диапазон частот: DECT

Количество каналов: 120

## Аксессуары

Батарейки: Да

Адаптер перем./пост. тока: Да

Краткое руководство пользователя: Да

Инструкция по эксплуатации: Да

Шейный ремешок:

Да

Зарядная база для родительского блока: Нет

## Комфорт

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора:

Да

Регулировка громкости: Да

Автоматическое предупреждение выхода из

диапазона: Да

Индикаторы громкости: Да

Индикатор заряда аккумулятора:

Да

Настройка чувствительности: Да

## Технические характеристики

Диапазон рабочих температур (°C): 10—40 °C

Диапазон температур для хранения: 10 - 40 °C

## Логистические данные

Размеры F-Box (В x Ш x Г): 220 x 156 x

94 миллиметра

## Особенности

Технология DECT: Да

Энергосберегающий режим Smart ECO: Да

Световая индикация звука: 5 светодиодных индикаторов

Успокаивающий свет ночника: Да

Кольбельные: Да

Регулировка громкости, индикация звука: Да

Рабочий диапазон в помещении: 50 м

Рабочий диапазон вне помещения:

330 метров

Функция обратной связи: Да

## Этапы взросления

Возраст: Беременность, 0–6 месяцев

