

PHILIPS

AVENT

DECT-Babyphone

Zusätzliche Unterstützung

Temperatursignal

33 % mehr Akkuleistung **



SCD565/00



Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby Zusätzliche Unterstützung für Sie und Ihr Baby

Unser neues DECT SCD565/00 Babyphone sorgt für absolute Sicherheit. Es bietet Ihnen eine sichere Verbindung mit kristallklarem Klang, Temperaturregelung, einer beruhigendes Nachtlit sowie Schlafliedern für Ihr Baby.

DECT-Technologie

- Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie
- Mehr Flexibilität dank 24 Stunden Betriebszeit**
- Dynamischer energiesparender Smart ECO-Modus
- Energiesparender ECO Max-Modus
- Sicherheit mit kristallklarem Klang
- Auswahl der optimalen Lautstärke für Ihr Zuhause
- 3 LEDs zur Geräuschanzeige

Absolute Sicherheit und ultimativer Komfort


- Überprüfen Ihrer Verbindung
- Reichweite bis zu 330 Meter*
- Wiederaufladbare Elterneinheit
- Beruhigendes Nachtlit und Schlaflieder, die Ihr Baby beruhigen
- Überragende Betriebszeit
- Kommunizieren Sie mit Ihrem Baby mithilfe der Gegensprechfunktion



asimpleswitch.com

Besonderheiten

3D-LEDs



Leuchten zeigen den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys an, auch wenn die Elterneinheit stummgeschaltet ist.

Kristallklarer Klang

Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

ECO Max

Wechseln Sie in den ECO Max-Modus, um die Übertragungsleistung im Kinderzimmer zu reduzieren. Im Eco Max-Modus stellt die Einheit nur eine Verbindung her, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

Nachtlicht und Schlaflieder



Es gibt nichts Besseres als ein sanftes Schlaflied und das warme, besinnliche Strahlen des Nachtlichts, um ein Baby zu beruhigen. Sie können von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und das Nachtlicht einschalten, damit Ihr Baby schnell und mühelos einschläft. (Fernbedienung in den USA und Kanada nicht erhältlich)

Betriebszeit von 24 Stunden

Dank der kleinen, wiederaufladbaren Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 24 Stunden kabellos erreichbar

Reichweite 330



Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter* Reichweite im Freien bis zu 330 Meter ** Der Empfangsbereich des Babyphones ändert sich abhängig von der Umgebung.

Wiederaufladbar

Mit der wiederaufladbaren Elterneinheit können Sie sich im Haus und Garten bewegen.

Smart ECO-Modus




Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).

Gegensprechfunktion



Manchmal benötigt Ihr Baby nur den beruhigenden Klang Ihrer Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion können Sie mit Ihrem Baby sprechen, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden

Temperatursensor



Mit dem Temperatursensor mit individuellem Warnsignal können Sie das Raumklima im Zimmer Ihres Babys überwachen. Ihr Baby kann seine Körpertemperatur nicht selbst regulieren, und bereits ein kleiner Temperaturunterschied kann es unruhig werden lassen. Ein individueller Temperatursensor wird Sie umgehend über die Digitalanzeige auf der Elterneinheit benachrichtigen, wenn sich das Raumklima im Zimmer Ihres Babys verändert.



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie Lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Eigenschaften

DECT-Technologie
Energiesparender Smart ECO-Modus: ECO-Modus, Ja
Verbindungs- und Reichweitenanzeige
Geräuschpegelanzeige: 3 LEDs
Beruhigendes Nachtlicht
Gegensprechfunktion
Beruhigende Schlaflieder
LCD-Anzeige
Temperatursensor
Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m
Reichweite im Freien bis zu: 330 Meter

Leistung

Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 24 Stunde(n)
Ladezeit: 10 Std.
Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V

Tuner/Empfang/Übertragung

Automatische Kanalwahl
Frequenzband: DECT

Komfort

Warnanzeige bei geringem Ladestand
Batterieladeanzeige
Automatische Warnung "Außer Reichweite"

Empfindlichkeitsregelung

Lautstärkeregelung
Lautstärkenanzeige

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 10–40 °C
Lagertemperaturbereich: 10–40 °C

Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 94 mm

Entwicklungsstufen

Schlafphasen: 0 bis 6 Monate,
Schwangerschaft

