

PHILIPS

AVENT

Цифровая видеоняня

Надежность и безопасность (A-FHSS)

Цветной экран 2,7 дюйма

Детские колыбельные, обратная связь



SCD620



Ваш малыш под контролем и днем, и ночью

Надежность и безопасность: технология A-FHSS

Philips Avent SCD620 — надежный и безопасный способ наблюдения за малышом в любое время. Превосходное качество звучания обеспечивает надежную связь, а четкое изображение на ЖК-дисплее 2,7" позволяет устанавливать соединение даже ночью.

Надежное и безопасное соединение

- Надежное конфиденциальное соединение благодаря технологии FHSS
- Экран 2,7" с высоким разрешением — четкое изображение благодаря системе ночного видения
- Благодаря высокому качеству звука вы всегда будете слышать малыша
- Энергосберегающий режим ECO с индикацией соединения

Гарантия вашего спокойствия

- Светодиодные индикаторы показывают, что устройство подключено и находится в рабочем диапазоне

Широкие возможности, помогает успокоить малыша

- Рабочий диапазон до 300 метров*
- Длительное время работы для непрерывного ночного наблюдения
- Успокойте малыша, поговорив с ним через видеоняню
- Приятные колыбельные успокоят вашего малыша
- Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.



asimpleswitch.com

Особенности

Надежность и безопасность: адаптивная технология FHSS



Уникальная система сопряжения гарнитуры для надежной, конфиденциальной связи с ребенком. Новая адаптивная технология FHSS (расширение спектра со скачкообразной перестройкой частоты) позволяет минимизировать помехи.

Цветной экран 2,7"



Малыш под контролем и днем, и ночью: система инфракрасного ночного видения автоматически включается с наступлением темноты и обеспечивает непревзойденную четкость. Вы можете наблюдать за спящим ребенком благодаря широкому цветному экрану 2,7" с высоким разрешением.

Видео с кристально чистым звучанием

Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Кристально чистое звучание позволяет не только наблюдать за малышом, но и слышать его в любое время.

Режим ECO




Включите режим ECO для снижения энергопотребления, когда малыш отдыхает. Уникальный индикатор соединения позволит следить за статусом подключения к детскому блоку. В режиме

ECO отключается передача аудио и видео, а соединение между блоками восстанавливается при обнаружении звука в комнате малыша.

Всегда на связи

Вы всегда будете знать о состоянии подключения и рабочем диапазоне видеоняни. Если прибор находится за пределами рабочего диапазона или разряжен, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда были на связи с малышом.

Рабочий диапазон — 300 метров



Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*, вне помещения — до 300 метров*.

Время работы: до 10 часов



Удобный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 10 часов, обеспечивает свободу перемещений.

Обратная связь



Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

Колыбельные



Нет ничего лучше тихой колыбельной песни, чтобы успокоить неугомонного малыша. Находясь в любой комнате дома, выберите одну из пяти мелодий, под которую ваш малыш быстро заснет.

Настройка чувствительности

Эта функция позволяет настроить чувствительность микрофона на детском блоке. Уровень чувствительности микрофона определяет звуки, на которые будет реагировать детский блок: например, вы сможете услышать плач ребенка, но не отдельные звуки.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Особенности

Языки: Английский

Регулируемая чувствительность к звуку: Да

Регулируемый угол просмотра: Да

Совместимость: Android, IOS, планшеты: Нет

Режим передачи звука: Да

Автоматическая система инфракрасного ночного видения: Да

Детский блок работает и от сети, и от батареек:

Только работа от сети

Детский блок: резервное питание от батарей: Нет

Родительский блок работает как от сети, так и от батареек: Да

Родительский блок: время работы от батареек: До 10 часов

Клипса для крепления к поясу: Да

Управление яркостью: Да

Мягкий свет ночника: Нет

Цифровая технология видеонаблюдения: Да, адаптивная технология FHSS

Цифровое масштабирование и перемещение: Нет

Энергосберегающий режим ECO: Режим ECO с индикацией подключения

Переносной, с аккумулятором: Да (родительский блок)

Рабочий диапазон в помещении: 50 м

Рабочий диапазон вне помещения: 300 м

Индикация соединения и рабочего диапазона: Да

Индикатор низкого уровня заряда / потери

соединения: Да

Кольбельные: Да, 5 шт.

Стиль меню: Значки

Зарядка Mini USB: Да

Надежность и безопасность: Да, адаптивная технология FHSS

Функция обратной связи: Да

Датчик температуры: Нет

Режим вибрации: Нет

ЖК-видеоэкран:

2,7", цветной

Голосовое включение экрана: Да (режим VOX)

Комфорт

Автоматическое предупреждение выхода из диапазона: Да

Индикатор заряда аккумулятора: Да

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да

Индикатор питания: Да

Регулировка громкости: Да

Настройки чувствительности:

Да

Крепление на стене: Да

Питание

Источник питания: 100–240 В/50–60 Гц

Тюнер/прием/передача

Диапазон частот: 2,4 ГГц

