

# PHILIPS

# AVENT

## Радионяня DECT

100 % конфиденциальность без помех

Кристально чистый звук

Ночник и колыбельные



SCD711/52



## Самая надежная забота о вашем малыше

На 100 % конфиденциальное соединение без помех сигналу

Радионяня SCD711 не только дарит родителям спокойствие за малыша, но и обеспечивает высокую четкость звука. Датчик температуры, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных позволяют создать максимально комфортную атмосферу для ребенка.

### Надежное соединение для вашего спокойствия

- Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность
- Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT
- Энергосберегающий режим Smart ECO оптимизирует передачу аудио
- Будьте уверены в подключении благодаря светодиодным индикаторам
- Следите за температурой в комнате малыша и настраивайте оповещения

### Широкие возможности

- Рабочий диапазон до 330 метров\*
- Длительное время работы для непрерывного ночного наблюдения

### Успокаивает и помогает заснуть

- Свет ночника и колыбельные успокаивают вашего малыша
- Говорите с ребенком из любой комнаты



asimpleswitch.com

# Особенности

## 100 % конфиденциальность без помех



Технология DECT обеспечивает безопасное и конфиденциальное соединение, поэтому вы можете быть уверены, что передачу слушаете только вы. Технология гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, таких как другие радионяни, беспроводные и мобильные телефоны.

### Кристально чистый звук

Технология DECT обеспечивает кристально чистое звучание, чтобы вы могли услышать каждый звук, издаваемый малышом.

### Режим Smart ECO



Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения.

### Рабочий диапазон до 330 метров\*



\*Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров, вне помещения — до 330 метров.

## Длительное время работы



Удобный родительский блок с беспроводной связью не требует подзарядки в течение 18 часов.

### Будьте уверены в подключении



3 индикатора уровня звука указывают на уровень шума в детской даже в том случае, если на родительском блоке отключен звук. Индикатор соединения подскажет, находится ли устройство в рабочем диапазоне, и активно ли подключение. На родительском блоке предусмотрены уведомления о выходе радионяни из рабочего диапазона и низком заряде батареи, чтобы вы могли быть спокойны за ребенка.

### Ночник и 5 колыбельных



Нет ничего эффективнее нежной колыбельной и теплого успокаивающего света ночника, если ваш малыш беспокоится. Из любой комнаты в доме вы можете включить одну из 5 расслабляющих мелодий и ночник, чтобы помочь ребенку снова погрузиться в сон.

## Говорите с ребенком из любой комнаты



Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

### Датчик температуры и оповещения



Система терморегуляции у малышек работает не так, как у взрослых, поэтому любое изменение температуры в комнате может стать поводом для беспокойства. Датчик отслеживает температуру воздуха в детской, а настраиваемые оповещения дадут понять, если она изменится.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

# Характеристики

## Особенности

Технология DECT: Да  
Энергосберегающий режим Smart ECO: Да  
Рабочий диапазон в помещении: 50 м  
Рабочий диапазон вне помещения: 330 м  
Будьте уверены в подключении: Да, с помощью светодиодных индикаторов  
Световая индикация звука: 3 светодиодных индикатора  
Успокаивающий свет ночника: Да  
Успокаивающие колыбельные: Да  
Функция обратной связи: Да  
Датчик температуры: Да  
Родительский блок: работа от сети и батарей: Да  
Детский блок: резервное питание от батарей: Да

## Комфорт

Автоматическое предупреждение выхода из диапазона: Да  
Индикатор заряда аккумулятора: Да  
Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да  
Управление чувствительностью микрофона: Да  
Индикаторы громкости: Да  
Регулировка громкости: Да  
Управление яркостью: Да  
ЖК-экран: Да

## В комплекте

Батарейки: 2 батареи типа AA  
Адаптер электропитания: 2x  
Детский блок: Да  
Родительский блок: Да  
Батареи для детского блока:

## Нет

Клипса для крепления к поясу: Да

## Передача факса

Автоматический выбор канала: Да  
Диапазон частот: DECT

## Питание

Время работы родительского блока: До 18 часов  
Питание: 120 В (США), 220 - 240 В  
Время зарядки родительского блока: до 10 часов

## Технические характеристики

Диапазон температур для работы: от 0 до 40 °C

## Логистические данные

Размеры F-box (В x Ш x Г): 220 x 156 x 94 миллиметра

