

PHILIPS

AVENT

DECT-babyfoon

100% privé, zonder interferentie

Kristalhelder geluid

Nachtvriendelijke modus

Trillingen en nachtmodus



SCD721/26



De betrouwbaarste verbinding met je baby

100% privé, zonder enige interferentie

Het kristalheldere geluid van de geavanceerde SCD721 DECT-babyfoon heeft geen last van interferentie. Dankzij de temperatuursensor, het kalmerende nachtlampje, slaappiedjes en een speciale nachtmodus creëer je een rustgevende omgeving voor jou en je baby.

Betrouwbare verbinding en constante geruststelling

- DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding
- Kristalhelder geluid dankzij DECT-technologie
- Energiebesparende, slimme ECO-modus voor zo min mogelijk transmissie
- Weet dat je verbinding hebt met de LED-meldingen
- Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten en stel meldingen in

Vrijheid en flexibiliteit

- Bereik tot 330 meter*
- Uitstekende gebruiksduur voor bewaking 's nachts
- Nachtvriendelijke modus om display en geluid mee te dimmen
- Basisstation voor opladen

Rustgevend en slaapbevorderend

- Geruststellend nachtlampje en slaappiedjes om je kleintje te kalmeren
- Praat op afstand tegen je baby



asimpleswitch.com

Kenmerken

100% privé, zonder interferentie



DECT-technologie zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat je er zeker van kunt zijn dat je de enige bent die meeluistert en dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken.

Kristalhelder geluid

DECT-technologie zorgt voor kristalhelder geluid, zodat je ieder lachje, murmeltje en hikje duidelijk kunt horen.

Slimme ECO-modus



De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch de audiotransmissie en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichterbij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding.

Bereik tot 330 meter*



*Bereik binnenshuis tot 50 m, bereik buitenshuis tot 330 m.

Superieure gebruiksduur



Met de handige oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 18 uur draadloos horen voordat je de unit opnieuw moet opladen.

De zekerheid van voortdurend contact



Vijf geluidsniveaulampjes geven het geluidsniveau in de kamer van je baby aan, zelfs als het geluid van de ouderunit is gedempt. Met de verbindingindicatie weet je altijd wanneer je monitor binnen bereik en verbonden is. De ouderunit waarschuwt je als je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is en helpt je ervoor te zorgen dat je altijd verbonden bent met je baby.

Nachtvriendelijke modus



Personaliseer je meldingsinstellingen en ontvang een bericht via de stille en subtiele vibratiemodus. Schakel met één druk op de knop over op de nachtmodus om het licht, de display en het geluid te dimmen.

Nachtlampje en vijf slaapliedjes



Er gaat niets boven een rustig slaapliedje en de kalmerende gloed van een nachtlampje om een onrustige baby te kalmeren. Speel een van de vijf ontspannende liedjes en schakel het nachtlampje in vanuit elke kamer in huis. Je baby valt moeiteloos weer in slaap.

Handige oplader

Laad de ouderunit eenvoudig op met het basisstation. Zet het in je slaapkamer om 's nachts op te laten of gebruik het overdag als standaard.

Praat op afstand tegen je baby



Soms is het geruststellende geluid van je stem het enige dat je baby nodig heeft. Met één klik schakel je deze essentiële functie in en kun je overal in huis met je baby communiceren.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Kenmerken

DECT-technologie
Energiebesparende slimme ECO-modus
Bereik binnenshuis tot: 50 m
Bereik buitenshuis tot: 330m
De zekerheid van voortdurend contact: Ja, met LED-meldingen
Lampjes met geluidsactivering: 5 LED-lampen
Geruststellende nachtlamp
Kalmerende slaapliedjes
TalkBack-functie
Temperatuursensor
Nachtvriendelijke modus: Ja, dim display en geluid
Subtiële vibratiemodus
Oplaadstation
Ouderunit werkt op batterijen en netspanning
Back-upbatterijfunctie babyunit

Comfort

Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing
Batterij-oplaadindicatie
Batterij bijna leeg-indicatie
Geluidsgevoeligheidsregeling
Geluidsniveaulampjes
Regelbaar volume
Helderheidsregeling
LCD-scherm

Inclusief

Batterijen: 2 AA-batterijen
Stroomadapter: 2x
Babyunit
Ouderunit
Oplader
Riemclip
Batterijen voor babyunit: Nee

Verzending

Automatische kanaalselectie
Frequentieband: DECT

Vermogen

Gebruiksduur van ouderunit: Tot 18 uur
Stroomvoorziening: 120 V (VS), 220 - 240 V
Oplaadtijd van ouderunit: Maximaal 10 uur

Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 0 - 40 °C

Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x 94 millimeter

