

# PHILIPS

## AVENT

Digitální elektronická  
videochůva

Důvěrné a zabezpečené (A-  
FHSS)

2,7palcová barevná obrazovka

Uklidňující ukolébavky a zpětný  
hovor



SCD831/52



## Vždy nablízku dítěti

### Soukromí a zabezpečení s technologií A-FHSS

Zařízení Philips Avent SCD831 umožňuje neustálý kontakt s vaším dítětem – bezpečně a v soukromí. Své dítě uslyšíte v dokonalé zvukové kvalitě a rovněž ho uvidíte díky křišťálově čistému obrazu (2,7" LCD displej), ve dne i v noci.

#### Bezpečné soukromé připojení

- Důvěrné a zabezpečené připojení pomocí adaptivní technologie FHSS
- 2,7" barevná obrazovka s vysokým rozlišením a křišťálově čistým nočním viděním
- Poslouchejte své dítě v čistém zvuku
- Úsporný režim ECO s indikátorem připojení

#### Spolehlivost a jistota

- Poznejte, že jste připojení, díky výstrahám LED

#### Svoboda, flexibilita, klid a pohodlí

- Dosah až 300 metrů\*
- Vynikající provozní doba pro hlídání přes noc
- Mluvte s dítětem na dálku
- Příjemné ukolébavky uklidní vaše ratolesti
- Vyberte si nejvhodnější úroveň hlasitosti dle hluku okolí

# Přednosti

## Důvěrná, zabezpečená a adaptivní technologie FHSS



Unikátní párování se sluchátkem pro důvěrné a bezpečné spojení s vaším dítětem. Díky kombinaci s novou adaptivní technologií FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) dochází jen k minimálnímu rušení.

## 2,7" barevná obrazovka



Sledujte své dítě ve dne i v noci díky křehštalově čistému infračervenému nočnímu vidění, které se automaticky zapne v noci. Užijte si chvílky, kdy vaše dítě spí, ve vysokém rozlišení a na mimořádně velké barevné obrazovce s průměrem 2,7".

## Video s perfektně čistým zvukem

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Své dítě kdykoli uvidíte, ale také uslyšíte všechny zvuky ve vysoké kvalitě a s křehštalovou čistotou.

## režim ECO



Zapnutím režimu ECO snížíte spotřebu energie, když je v pokojíčku ticho, zároveň však máte díky unikátnímu indikátoru připojení jistotu, že je spojení s dítětem aktivní. Režim ECO vypne přenos zvuku a videa a jednotky se připojí pouze v případě, že dítě vydá nějaký zvuk.

## Vždy připojeno

Vždy budete vědět, zda je chůvička v dosahu a připojená. Rodičovská jednotka vás upozorní, když je chůvička mimo dosah nebo když dochází baterie, takže si budete vždy jistí, že máte spojení se svým dítětem.

## Dosah až 300 m



Dosah uvnitř až 50 metrů, dosah venku až 300 metrů\*.

## Provozní doba až 10 hodin



Praktická nabíjecí rodičovská jednotka vám poskytne svobodu bezdrátového sledování po dobu až 10 hodin před dalším nabitím.

## Zpětný hovor



Někdy vaše dítě pouze potřebuje slyšet váš uklidňující hlas. Díky této důležité funkci můžete být ve spojení se svým dítětem jediným stiskem odkudkoli z domácnosti.

## Ukolébavky



Nic neztiší neklidné dítě tak dobře jako příjemná ukolébavka. Z libovolného pokoje můžete vybrat jednu z pěti uklidňujících melodií, která vaše dítě snadno uspí.

## Ovládání citlivosti

Umožňuje nastavit citlivost mikrofону dětské jednotky. Citlivost mikrofону určuje úroveň hluku, kterou dětská jednotka zachytí, např. chcete slyšet, když se vaše dítě rozbřečí, ale jeho mumlání už vás zajímá méně.

# Specifikace

## Funkce

Nastavitelná citlivost zvuku: Ano  
Nastavitelný úhel pro sledování: Ano  
Kompatibilní s tablety a se systémy Android a IOS: Ne  
Režim Pouze zvuky: Ano  
Automatické infračervené noční vidění: Ano  
Dětská jednotka s napájením z baterie i sítě: Pouze síť  
Dětská jednotka s funkcí záložní baterie: Ne  
Rodičovská jednotka s napájením z baterie i sítě: Ano  
Doba provozu rodičovské jednotky při napájení baterií: Vynikající, až 10 hodin  
Spona na opasek: Ano  
Řízení jasu: Ano  
Uklidňující noční světlo: Ne  
Digitální videotechnologie: Ano, adaptivní technologie FHSS  
Digitální zoom a záběr kamery: Ne

Úsporný režim ECO: Režim ECO s indikátorem připojení  
Ruční a nabíjecí: Ano, rodičovská jednotka  
Dosah uvnitř až: 50 m  
Dosah venku až: 300 m  
Indikace spojení a dosahu: Ano  
Slabá baterie / upozornění na ztrátu připojení: Ano  
Ukolébavky: Ano, 5x  
Styl nabídky: Ikony  
Nabíjení přes konektor Mini USB: Ano  
Důvěrné a zabezpečené připojení: Ano, adaptivní technologie FHSS  
Funkce zpětného hovoru: Ano  
Snímač teploty: Ne  
Vibrační režim: Ne  
Obrazovka LCD – video: 2,7" barevná  
Hlasová aktivace obrazovky: Ano, režim VOX

## Pohodlí

Automatické upozornění při překročení dosahu: Ano  
Kontrolky nabíjení baterií: Ano  
Upozornění vybitého akumulátoru: Ano  
Indikátor zapnutí: Ano  
Ovládání hlasitosti: Ano  
Nastavení citlivosti: Ano  
Možnost montáže na stěnu: Ano

## Spotřeba

Napájení: 100–240 V / 50–60 Hz

## Tuner/přijem/vysílání

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz

