

PHILIPS

AVENT

Flaskevarmer på farten

Opvarmer mælk på farten

Opvarmer hurtigt

Beskyttende låg til bæger

Opvarmer også baby mad

SCF256



Opvarmning hvor som helst og når som helst

Denne flaskevarmer gør det muligt at opvarme din mælk når som helst og hvor som helst, du har brug for at made din baby på farten. Kogt vand i en termoflaske holder sig varm i op til 6 timer, og flasker kan varmes op på 2,5 minutter.

Opvarmer mælk på farten

- Termisk flaskeopvarmning til varm mælk på farten

Klar på blot 2,5 minutter

- Opvarm sutteflasker på blot 2,5 minutter

Nem og sikker anvendelse

- Låg med nem hældetud
- Beskyttende låg til bæger
- Nem at anvende
- Referenceanvisning til opvarmning
- Kan opvarme flere portioner
- Kompatibel med Philips Avent-flasker og -beholdere



asimpleswitch.com

Vigtigste nyheder

Termisk flaskeopvarmning

Behøver ikke strøm. Dette er flaskevarmeren, som du kan tage med overalt. Kogt vand i termoflasken forbliver varm i op til 6 timer og kan bruges til at opvarme flere flasker.

Opvarmer på blot 2,5 minutter



Flaskevarmeren kan opvarme 180 ml mælk på blot 2,5 minutter*.

Låg med nem hældetud



Låget med nem hældetud er fremstillet til at undgå spildte væsker på farten. Det har tydelige indstillinger for åbning og lukning og er nemme at rengøre.

Beskyttende låg til bæger



Det beskyttende låg på bægeret holder sutteflasken sikkert på plads i bægeret for at sikre hurtig, sikker opvarmning.

Nem at anvende

Du skal blot placere flasken i bægeret, tage hældetuden af termoflasken, som er fyldt op på forhånd, og hælde det varme vand i bægeret. Skru låget på bægeret, så sutteflasken opvarmes hurtigt, nemt og sikkert.

Referenceanvisning til opvarmning



Bægeret har en referenceanvisning til opvarmning, som for alle Philips Avent-flaskestørrelser angiver, hvor længe de skal opvarmes, afhængigt af hvilken temperatur mælken skal have.

Kan opvarme flere portioner



Varm flere flasker op med varmt vand fra én fyldt, termisk flaske (500 ml).

Fuldt ud kompatibel



Classic +

Natural

Flaskevarmeren er fuldt kompatibel med alle Philips Avent-flasker og beholdere*. Brug den til bekvalt at opvarme flasker og beholdere til baby mad.

Specifikationer

Vægt og dimensioner

Produktmål: 200 x ø104,36 mm

Mål for detailsalgspakning: 105*105*207 mm

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Hvad følger med

Flaskevarmer: 1 stk.

Produktmateriale

Produktmateriale: Rustfrit stål (flaske), PP (bæger og beskyttende låg), PP/ABS (låg med hældetud)



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

* For en flaske på 180 ml med en temperatur på 20°C
* Philips Avent-modermælksposer og 60 ml flasker kan ikke bruges i denne flaskevarmer.