



Philips Avent  
Flessenwarmer voor  
onderweg

Verwarmt melk onderweg

Verwarmt snel  
Beschermdede bekerdeksel  
Verwarmt ook babyvoeding

SCF256

## Overal en altijd snel opwarmen

Voor die momenten waarop je je baby onderweg moet voeden; met deze flessenwarmer kun je altijd en overal je melk verwarmen. Gekookt water blijft in de thermische fles tot wel 6 uur warm en flessen kunnen binnen 2,5 minuut worden opgewarmd.

### Verwarmt melk onderweg

- Fles verwarmen voor warme melk onderweg

### Klaar in slechts 2,5 minuut

- Verwarm babyflessen in slechts 2,5 minuut

### Eenvoudig en veilig te gebruiken

- Handig schenkdeksel
- Beschermdede bekerdeksel
- Gebruiksvriendelijk
- Opwarminstructies
- Voor het verwarmen van meerdere voedings tegelijk
- Geschikt voor (bewaar)flessen van Philips Avent\*

## Kenmerken

### Fles verwarmen

Geen stroom nodig. Deze flessenwarmer kun je overal mee naartoe nemen. Gekookt water blijft in de thermische fles maximaal 6 uur warm en kan worden gebruikt om meerdere flessen tegelijk op te warmen.

### Verwarmt in slechts 2,5 minuut



De flessenwarmer verwarmt 180 ml melk in slechts 2,5 minuut\*.

### Handig schenkdeksel



Het handige schenkdeksel is ontworpen zodat je onderweg niets morst. De posities voor openen en sluiten zijn duidelijk en het deksel is gemakkelijk schoon te maken.

### Beschermende bekerdeksel



Door het beschermende deksel op de beker blijft de babyfles goed zitten en wordt deze snelle en veilig verwarmd.

### Gebruiksvriendelijk

Plaats de fles in de beker, open het schenkdeksel van de vooraf gevulde thermische fles en giet het hete water in de beker. Schroef het deksel op de beker voor snel, eenvoudig en veilig verwarmen van de babyfles.

### Opwarminstructies



Op de beker staan opwarminstructies, die voor Philips Avent-flessen met alle afmetingen aangeven hoe lang deze moeten worden verwarmd, afhankelijk van de temperatuur van de melk.

### Voor het verwarmen van meerdere voedingen tegelijk



Warm meerdere flessen op met heet water uit één vooraf gevulde thermische fles (500 ml).

### Volledig compatibel



De flessenwarmer is geschikt voor alle Philips Avent-flessen en bewaarflessen\*. Je kunt de flessenwarmer gebruiken om (bewaar)flessen te verwarmen.

## Specificaties

### Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product: 200 x ø 104,36 millimeter
- Afmetingen detailhandelpakket: 105 \* 105 \* 207 mm

### Land van herkomst

- Geproduceerd in: China

### Inclusief

- Flessenwarmer: 1 stk

### Productmateriaal

- Productmateriaal: roestvrij staal (fles), PP (beker en beschermend deksel), PP/ABS (schenkdeksel)



Publicatiedatum  
2019-02-12

Versie: 4.0.1

EAN: 08 71010 36163 37

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Geldt voor een fles van 180 ml van 20 °C

\* Philips Avent-moedermelkzakken en -flessen van 60 ml kunnen niet in deze flessenwarmer worden gebruikt.