

Flessenwarmer voor onderweg



- Verwarmt melk onderweg
- Verwarmt snel
- Beschermende bekerdeksel
- Verwarmt ook babyvoeding

SCF256

Overal en altijd snel opwarmen

Voor die momenten waarop je je baby onderweg moet voeden; met deze flessenwarmer kun je altijd en overal je melk verwarmen. Gekookt water blijft in de thermische fles tot wel 6 uur warm en flessen kunnen binnen 2,5 minuut worden opgewarmd.

Voordelen

Verwarmt melk onderweg

- Fles verwarmen voor warme melk onderweg

Klaar in slechts 2,5 minuut

- Verwarm babyflessen in slechts 2,5 minuut

Eenvoudig en veilig te gebruiken

- Handig schenkdeksel

- Beschermende bekerdeksel
- Gebruiksvriendelijk
- Opwarminstructies
- Voor het verwarmen van meerdere voedingen tegelijk
- Geschikt voor (bewaar)flessen van Philips Avent*

Kenmerken

Fles verwarmen

Geen stroom nodig. Deze flessenwarmer kun je overal mee naartoe nemen. Gekookt water blijft in de thermische fles maximaal 6 uur warm en kan worden gebruikt om meerdere flessen tegelijk op te warmen.

PHILIPS

Verwarmt in slechts 2,5 minuut



De flessenwarmer verwarmt 180 ml melk in slechts 2,5 minuut*.

Handig schenkdeksel



Het handige schenkdeksel is ontworpen zodat je onderweg niets morst. De posities voor openen en sluiten zijn duidelijk en het deksel is gemakkelijk schoon te maken.

Beschermende bekerdeksel



Door het beschermende deksel op de beker blijft de babyfles goed zitten en wordt deze snelle en veilig verwarmd.

Gebruiksvriendelijk

Plaats de fles in de beker, open het schenkdeksel van de vooraf gevulde thermische fles en giet het hete water in de beker. Schroef het deksel op de beker voor snel, eenvoudig en veilig verwarmen van de babyfles.

Opwarminstructies



Op de beker staan opwarminstructies, die voor Philips Avent-flessen met alle afmetingen aangeven hoe lang deze moeten worden verwarmd, afhankelijk van de temperatuur van de melk.

Voor het verwarmen van meerdere voedingen tegelijk



Warm meerdere flessen op met heet water uit één vooraf gevulde thermische fles (500 ml).

Volledig compatibel



De flessenwarmer is geschikt voor alle Philips Avent-flessen en bewaarflessen*. Je kunt de flessenwarmer gebruiken om (bewaar)flessen te verwarmen.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product	200 x ø 104,36 millimeter
Afmetingen detailhandelpakket	105 * 105 * 207 mm

Land van herkomst

Geproduceerd in	China
-----------------	-------

Inclusief

Flessenwarmer	1 stk
---------------	-------

Productmateriaal

Productmateriaal	roestvrij staal (fles), PP (beker en beschermend deksel), PP/ABS (schenkdeksel)
------------------	---

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	21,00 cm
--------	----------

Breedte	10,60 cm
Diepte	10,60 cm
Nettogewicht	0,54 kg
Brutogewicht	0,61 kg
EAN	08710103616337
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	961700

Omdoos

Lengte	23,00 cm
Breedte	22,70 cm
Hoogte	23,00 cm
Brutogewicht	2,72 kg
EAN	18710103616334
Aantal consumentenverpakkingen	4

* Geldt voor een fles van 180 ml van 20 °C

* Philips Avent-moedermelkzakken en -flessen van 60 ml kunnen niet in deze flessenwarmer worden gebruikt.



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, februari 12

Versie: 4.0.1
EAN: 08710103616337

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com