

PHILIPS

AVENT

自然系列双边电动吸乳器

随附 4 安士/120 毫升奶瓶



SCF303/01



高效吸乳，舒适轻松

自然韵律科技

我们的吸乳器能够方便快捷地高效吸乳，为您带来自然舒适的感受

舒适地高效吸乳

- 有节奏的波动技术，就像宝宝的吮吸动作
- 交替吸乳，节奏均匀
- 柔软舒适的按摩垫，轻柔刺激乳汁分泌
- 优化的吸力级别，提供合适吸力

方便地高效吸乳

- 记忆/暂停功能，可保存您偏爱的设置，停下来休息一下
- 卫生、安全材料，不含双酚 A
- 耐用马达，强力便携
- 背光设计便于在夜间吸乳，无干扰声
- 清晰的数字显示屏。轻松选择模式、舒适度及选项
- 轻便设计，随附携带方便的手袋
- 自然的吮吸方式，易于结合母乳喂养



asimpleswitch.com


产品亮点

自然韵律科技



深度模拟宝宝吸乳时自然的吮吸模式，先是快而浅地刺激泌乳，再是慢而深地吸乳，在短时间报奶泌乳，促进乳汁分泌。整个吸乳过程吸放节奏均匀，让妈妈吸乳自然舒适高效。

交替吸乳模式



我们的全新双边电动吸乳器采用交替吸乳模式，而非两侧乳房同时吸乳，提供均匀自然的吸乳节奏。吸乳时，可在一侧乳房休息时对另一侧乳房进行吸乳，有助于呵护乳房。交替吸乳对乳房呵护，有助于获得舒适放松的吸乳体验。

柔软舒适的按摩垫

吸乳器的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给您皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。吸乳时，它可以模仿宝宝的吮吸动作，刺激乳汁快速分泌。柔软的按摩垫采用舒适设计，可细心呵护您的乳房。

优化吸力强度

我们的全新双边电动吸乳器旨在提供合适的吸力强度。4 种刺激模式任选其一，可刺激乳汁快速分泌，而 4 种吸乳模式则可提供轻松舒适的快速吸乳体验。

智能记忆，方便使用




我们的全新双边电动吸乳器旨在提供完全直观易用的体验。如果您在吸乳时需要休息一下，只需按下暂停按钮，之后按开始按钮便可以继续吸乳。自动记忆功能还可让您轻松保存偏爱的设置，始终以适合自己的方式吸乳。记忆功能会始终显示上次所用的强度。您也可以根据需要手动选择强度。

安全和卫生地吸乳



与母乳接触的所有产品均使用不含双酚 A 的材料制成，完全不含潜在的有害化学物质。吸乳器还采用了特殊设计，让母乳和软管之间没有任何接触。

耐用马达，两用便携




我们的吸乳器采用优质材料和精心设计的长效马达，以经久耐用性能为吸乳提供支持。双重电力，支持使用 4 节 AA 电池和电源，让妈妈们可以随时随地吸乳。

背光显示屏、静音马达



背光显示屏，夜间轻松吸乳，不再有烦人或吵闹的吸乳声。我们的全新双边电动吸乳器的所有设置级别均采用静音设计。吸乳器在低噪音级别下工作，无论您选择何种设置，均可随时随地隐蔽吸乳。

智能显示屏



我们知道，您想拥有高效易用的吸乳器。正因为如此，我们的全新电动吸乳器配有清晰易读和轻松导航的数字显示屏，还具有直观的花形 LED 指示灯。您可以从刺激模式轻松过渡至吸乳模式，选择对自己来说舒适的真空吸力设置。其还配有计时器，您可以追踪吸乳进程，获得电池电量不足提示。

轻巧便携

市场上小巧轻便的电动吸乳器之一，我们的全新双边电动吸乳器易于携带，适合随时随地使用。尽管手袋外形小巧，但其中的吸乳器具有多种功能，使其成为市场上小巧但性能出色的吸乳器之一。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

原产地

中国

材料

奶瓶: 不含双酚 A*, 聚丙烯

吸乳器: 不含双酚 A*, 聚丙烯

奶嘴: 不含双酚 A*, 硅橡胶

包装内物品

乳垫样品包: 2 片日用乳垫

自然原生系列奶瓶 4 安士: 2 个奶瓶

母乳储存密封垫: 2 件

标准护垫: 2 件

基座包含软管: 1 件

吸乳器主体: 2 件

备用隔膜: 1 件

旅行保护盖: 2 件

吸乳器

材料: 不含双酚 A*

设计

奶瓶设计: 人体工程学形状, 宽口径

吸乳器设计: 小巧身形

操作简易

吸乳器使用: 完全兼容的系列

发育阶段

阶段: 孕期, 0 至 6 个月

功能

有节奏的波动技术: 与宝宝的吮吸动作相似, 需时少, 乳汁多

交替吸乳模式: 吸乳舒适, 放松

柔软舒适的按摩垫: 轻柔刺激

设置: 四档刺激和四档吸乳模式

