

# PHILIPS

# AVENT

## 快速奶瓶加熱器

均勻加熱，不會形成熱點

快速加熱

溫和解凍

也可為嬰兒食品加熱



SCF355/00



## 我們最快的電子奶瓶加熱器

### 快速均勻地加熱

這個 Philips Avent 嬰兒奶瓶加熱器，只需 3 分鐘就可以快速平均地加熱奶瓶。操作簡單，方便的解凍設定也可用作加熱嬰兒食品。

#### 快速加熱

- 3 分鐘即可為嬰兒奶瓶加熱

#### 平均地加熱

- 快速均勻加熱

#### 方便而且兼容多種產品

- 適合嬰兒奶瓶的溫和解凍設定
- 奶瓶加熱器也可為嬰兒食品加熱
- 兼容 Philips Avent 奶瓶及容器

#### 方便使用

- 附有實用加熱指南，容易操作
- 保持乳汁溫熱



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 產品特點

## 3 分鐘即可加熱



奶瓶加熱器只需 3 分鐘就可為 150 毫升/5 安士的奶加熱\*。

## 快速均勻加熱



奶瓶加熱器可以快速均勻地加熱奶瓶。加熱時保持乳汁流動，防止形成熱點。

## 溫和解凍設定



奶瓶加熱器設有方便的解凍設定。比用微波爐解凍更安全，比使用水解凍更方便，只需選擇設定將冰凍的乳汁或嬰兒食品轉回液體。

## 也可為嬰兒食品加熱



奶瓶加熱器除了可以加熱奶瓶，也溫和地加熱嬰兒食品。

## 全面兼容



Classic+

Natural

奶瓶加熱器完全兼容所有 Philips Avent 奶瓶及容器\*。可以方便地加熱奶瓶及嬰兒食品容器。

## 容易操作

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

只需扭動旋鈕，開啟奶瓶加熱器並選擇加熱設定。奶瓶加熱器附有一個實用的加熱參考表，您就可以輕鬆知道加熱所需的時間。

## 保持乳汁溫熱



加熱器可緩慢加熱乳汁或嬰兒食品，並保持在適當溫度，以供您需要時使用。

# 規格

## 重量與尺寸

產品尺寸 (寬x高x深): 160.4 x 139.9 x 148.55 毫米

零售包裝尺寸 (寬x高x深): 175 x 185 x 160 毫米

## 原產地

設計於: 歐洲

生產於: 中國

## 包含物件

奶瓶加熱器: 1 件數

## 成長階段

階段: 在家中

## 產品材料

ABS: 是

PP: 是

## 技術規格

功率: 300 瓦

電壓: 220-240 V, 50/60 Hz

安全級別: 1 級



asimpleswitch.com

## Philips 環保標誌

Philips 環保產品可降低成本、節省能源及減少二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) 排放量。Philips 是如何做到的呢? 這些環保產品在至少一個 Philips 環保重點領域中提供顯著的環境改善效果 – 能源效率、包裝、有害物質、重量、循環再用與棄置處理及壽命可靠性。



\* 例子為 ≤ 150 毫升 / 5 安士的乳汁，溫度為 20 °C / 70 °F，使用 Philips AVENT Classic / Natural 奶瓶，容量為 260 毫升 / 9 安士。

\* Philips Avent 母乳袋及 2 安士/60 毫升奶瓶不可用於此奶瓶加熱器。