

PHILIPS

AVENT

经典系列+ 奶嘴

2 件

可调流量

3 个月以上

SCF635/22



临床证明可减少胀气和不适感*

30 年的信赖

使用飞利浦新安怡经典系列奶嘴，您的宝宝可以控制乳汁流量，由此可有效避免进食过量或吐奶。独特的阀门让空气进入奶瓶，因而可促进健康的哺喂，有效减少焦躁情绪和胀气及由此产生的腹部不适。*

空气进入奶瓶，而不是宝宝的肚子

- 独特的防胀气系统

0% BPA (不含双酚 A)

- 不含双酚 A 的奶嘴

其他优点

- 提供不同流量的奶嘴
- 适用于经典系列奶瓶

依据宝宝的吮吸节奏，更加舒适

- 由于奶嘴独特的阀门可轻松吮吸

减少焦躁情绪和不适感

- 实验表明，可显著减少焦躁情绪


产品亮点

轻松吸吮




奶嘴独特的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出，有效避免进食过量以及吐奶、打嗝和吸入空气

显著减少焦躁情绪



睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。一项奶瓶设计对“婴儿行为”影响的随机临床试验证实，相比使用其他奶瓶，使用飞利浦新安怡经典奶瓶能够显著减少宝宝焦躁情绪，宝宝一天中焦躁时间约减少 28 分钟（46 分钟对比 74 分钟， $p=0.05$ ），在夜间尤为显著。**

独特的防胀气阀门




当宝宝进食时，奶嘴独特的阀门会弯曲，以确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子里。

不含双酚 A



该奶嘴由不含双酚 A 的硅胶材料制成（遵守欧盟标准 2011/8/EU）

适应宝宝的成长需要




飞利浦新安怡经典系列奶瓶提供不同流量的奶嘴，满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。所有奶嘴均为两个装。

适用于经典系列奶瓶

建议经典系列奶嘴仅与经典系列奶瓶配合使用。

调节流量



借助可调速奶嘴，您可以根据液体的稠度来调节流量，以便完全适应宝宝的吮吸节奏。我们建议您将此奶嘴用于较稠的液体，如 AR（浓缩）奶、混合婴儿米糊的奶、混合婴儿食物的奶、汤等等。当宝宝可接受较稠的食物时，我们建议使用飞利浦新安怡浓稠液体哺喂奶嘴。

规格

原产地

英国

材料

奶嘴：硅胶，不含双酚 A*

包装内物品

柔软的可调流量奶嘴：2 件

设计

奶嘴设计：宽

奶嘴

流量：可调流量

孔数：一字孔

月数：3 个月以上 (variflo)

发育阶段

阶段：0-6 个月

功能

防胀气阀门：两件式防胀气系统

吸吮：轻松吸吮

奶嘴：伴随吮吸节奏而弯曲



** 实验表明，使用新安怡奶瓶哺喂两周大的婴儿，比使用传统奶瓶出现胀气的情况更少。（伦敦儿童健康研究所于 2008 年开展的调查。）

* 两周大的婴儿中，使用飞利浦新安怡奶瓶与使用传统奶瓶喂奶相比，出现胀气的情况更少。两周大的婴儿，使用新安怡奶瓶喂奶，则比使用其它领先品牌奶瓶喂奶的婴儿表现焦躁情绪的情况更少。

*** 实验表明，2 周大的婴儿，较之使用其它主流奶瓶喂奶，使用新安怡奶瓶喂奶的婴儿，更少出现胀气及由此产生的腹痛，尤其在夜里，效果更加明显。