

PHILIPS

AVENT

Tasse à bec

340 ml

Bec à débit rapide (18 mois et +)



SCF754/05



Valve anti-fuites pour une hygiène toujours parfaite

Tasse anti-fuites à débit rapide

La tasse à bec à débit rapide de Philips Avent est idéale pour les plus grands. Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Équipée d'un clapet de protection et d'un clip ceinture malin, la tasse peut être attachée à la ceinture ou à la poussette.

Facile à nettoyer

- Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité
- Tous les éléments de la tasse sont stérilisables, pour une hygiène parfaite

Facile à utiliser

- Bec à débit rapide et résistant aux mordillements

Interchangeabilité

- Entièrement interchangeable avec la totalité de la gamme Philips Avent

Anti-fuites

- Bec anti-fuites avec valve brevetée
- Le couvercle de protection protège le bec

Points forts

La tasse passe au lave-vaisselle



Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Interchangeabilité

Entièrement interchangeable avec la totalité de la gamme Philips Avent

Facile à nettoyer

Tous les éléments de la tasse sont stérilisables, pour une hygiène parfaite

Débit rapide, résistant aux mordillements

Bec à débit rapide et résistant aux mordillements

Bec anti-fuites

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Le couvercle de protection protège le bec

Le couvercle de protection protège le bec

Caractéristiques

Pays d'origine

Chine

Inclus

Clip ceinture: 1 Pièce(s)

Tasse (340 ml): 1 Pièce(s)

Bec à débit rapide: 1 Pièce(s)

Étapes de développement

Étapes: 12-18 mois et +

Poids et dimensions

Dimensions de l'unité de vente: 76 (P) x 100 (l) x 216 (H) millimètre

Dimensions nettes du produit hors accessoires: 76 (P) x 100 (l) x 170 (H) millimètre

Nombre d'unités de vente par unité

d'emballage: 6 Pièce(s)

Poids du produit: 0,117 kg

