

PHILIPS

AVENT

Bình sữa giảm đầy hơi

2 Bình sữa

4 oz/125 ml

Núm vú tốc độ chảy dành cho trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh



SCF810/27



Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quây khóc*

Được thiết kế để bé bú sữa liên tục

Khi bé bú, van được tích hợp bên trong bình sữa giảm đầy hơi của chúng tôi sẽ giữ không khí trong bình sữa chứ không vào dạ dày của bé giúp giảm đầy hơi, gián đoạn khi bú và quây khóc.

Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quây khóc*

- Van thông khí đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi*
- Bé ít quây khóc hơn 60%, đặc biệt về đêm*
- Núm vú có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú
- Hình dạng núm vú được thiết kế tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng

Dễ dàng sử dụng, làm sạch và tháo lắp

- Dễ dàng vệ sinh và tháo lắp do có ít phụ kiện
- Dễ cầm
- Bình sữa cổ rộng với cạnh bình tròn để dễ dàng vệ sinh
- Thiết kế không bị rỉ sữa

Các lợi ích khác

- Tương thích với các sản phẩm bình sữa và bình tập uống
- Bình sữa không chứa BPA
- Có sẵn các loại núm vú với tốc độ chảy khác nhau


Những nét chính

Bé ít bị đầy hơi hơn



Van thông khí của chúng tôi được thiết kế giúp giảm đầy hơi và chướng bụng. Khi bé bú, van được tích hợp bên trong núm vú sẽ cong lên để cho phép không khí đi vào trong bình sữa, ngăn tích tụ hơi và thông khí đến phía sau của bình sữa. Van này giữ không khí trong bình sữa chứ không vào dạ dày của bé, hạn chế tình trạng trào, đầy và ợ hơi.

Bé ít la hét om sòm hơn



Bình sữa giảm đầy hơi Philips Avent giúp bé giảm quấy khóc. Bé được cho bú bằng bình sữa giảm đầy hơi Philips Avent ít quấy khóc hơn 60%, đặc biệt về đêm, so với bé dùng các nhãn hiệu bình sữa giảm đầy hơi khác.*

Cho bé bú sữa liên tục



Núm vú có hình dạng tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng, cộng thêm bề mặt có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú.

Bé bú mút dễ dàng

Hình dạng núm vú được thiết kế tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng

Dễ tháo lắp



Bình sữa giảm đầy hơi của chúng tôi có ít phụ kiện hơn, giúp tháo lắp nhanh và dễ dàng.

Dễ cầm



Bình sữa có hình dạng độc đáo để dễ cầm nắm và giữ ở bất cứ góc xoay nào của bình sữa.

Dễ vệ sinh



Cổ bình sữa rộng và ít phụ kiện, giúp dễ gắn lắp, vệ sinh bình nhanh chóng và kỹ lưỡng.

Thiết kế không bị rỉ sữa

Bình sữa giảm đầy hơi của chúng tôi được thiết kế giúp ngăn rỉ sữa, để bé hoàn toàn thoải mái trong khi bú.

Phù hợp với nhu cầu tăng trưởng của bé

Kết hợp với máy hút sữa, bình sữa và bình tập uống để tạo ra sản phẩm phù hợp với các nhu cầu của cả bạn và bé khi cần.

Không chứa BPA



Bình sữa giảm đầy hơi Philips Avent được làm từ chất liệu không chứa BPA (PP).

Phù hợp với nhu cầu tăng trưởng của bé



Núm vú của dòng bình sữa giảm đầy hơi Philips Avent có các tốc độ chảy khác nhau, tương ứng với các độ tuổi và đà tăng trưởng của bé. Lưu ý độ tuổi thể hiện trên bao bì chỉ mang tính chất tham khảo vì mỗi bé có tốc độ phát triển khác nhau, mẹ có thể linh động lựa chọn dựa trên biểu hiện của bé khi bú. Núm vú được đóng gói theo quy cách 2 cái/gói, bao gồm: Cho trẻ sơ sinh, Tốc độ chảy chậm, Tốc độ chảy trung bình, Tốc độ chảy nhanh, Tốc độ chảy thay đổi và Tốc độ chảy dành cho thức ăn đặc.

Các thông số

Chất liệu

Bình sữa: Không chứa BPA, Polypropylene
Núm vú thông khí: Không chứa BPA, Silicon

Dụng cụ đi kèm

Bình sữa: 2 cái

Bình sữa

Dung tích: 4 oz/125 ml

Thiết kế

Thiết kế bình: Dáng bình thiết kế tiện dụng, Cổ rộng

Dễ sử dụng

Sử dụng bình sữa: An toàn khi dùng với máy rửa chén và lò vi sóng, Dễ tháo lắp, Dễ vệ sinh, Dễ cầm

Các giai đoạn phát triển

Giai đoạn: 0-12 tháng

Chức năng

Van thông khí: được thiết kế để ngăn không khí đi vào bụng

Núm vú thông khí: Bé bú mát dễ dàng, Bề mặt núm vú có đường gân để không bị dẹt, Hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh

Dễ sử dụng: dễ dàng vệ sinh và tháo lắp, thiết kế không bị rỉ sữa, Dễ tháo lắp với 4 bộ phận

