



Philips
Televizní anténa

UHF

Pro domácí použití 18 dB zesílený

SDV2220



Přijímejte digitální televizi

díky této 18dB zesílené anténě

Tato 18dB zesílená anténa je určena pro spolupráci se set-top boxem. Jednoduchý dipól s vinutím ve spodní části poskytuje větší rozsah a výkon, proto můžete přijímat signál potřebný pro sledování digitální televize.

Užijte si více možností programování

- Zesílení 18 dB pro rozšířený příjem
- Vinutí ve spodní části rozšiřuje rozsah příjmu
- Jednoduchý dipól se sklonem pro zlepšený příjem

Zlepšete kvalitu obrazu

- Zesílení s malým šumem zachovává kvalitu signálu

Snadné umístění

- Zatížená základna pro vynikající fyzickou stabilitu

Tenký, moderní design

- Řady s tenkým designem, které dělají čest dnešním novým televizorům

PHILIPS
sense and simplicity

Televizní anténa
UHF Pro domácí použití 18 dB zesílený

Specifikace

Tuner/přijem/vysílání

- **Anténní výstup:** Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- **Typ antény:** Dipólová
- **Pásmo tuneru:** UHF
- **Délka anténního kabelu:** 1,5 m cm
- **Zisk (anténa + zesilovač):** 18 dB

Rozměry

- **Hmotnost výrobku:** 0,22 kg
- **Hrubá hmotnost:** 0,220 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,075 kg
- **Čistá hmotnost:** 0,145 kg
- **Rozměry výrobku (Š x V):** 67 x 375 mm
- **Tloušťka produktu:** 90 mm

Údaje na obalu

- **Množství:** 1

- **EAN/UPC/GTIN:** 00 26616 02432 2
- **Hrubá hmotnost:** 0,220 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,075 kg
- **Čistá hmotnost:** 0,145 kg
- **Délka:** 419 mm
- **Šířka:** 83 mm
- **Výška:** 80 mm

Vnější obal

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 96304 6
- **Množství:** 6
- **Hrubá hmotnost:** 2,7 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,5 kg
- **Čistá hmotnost:** 2,2 kg
- **Délka:** 538 mm
- **Šířka:** 98 mm
- **Výška:** 445 mm

SDV2220/10

Zvýraznění výrobku

Zesílení 18 dB

Zesílení 18 dB zesiluje slabé signály, a tím rozšiřuje rozsah příjmu a umožňuje přijímat více signálů na delší vzdálenost.

Vinutí ve spodní části

Vinutí ve spodní části zlepšuje efektivitu provedení s jednoduchým dipólem, a tím rozšiřuje rozsah příjmu.

Jednoduchý dipól se sklonem

Jednoduchý dipól se sklonem je prosté, jednosložkové provedení, které přijímá horizontální i vertikální vysílací signály. Protože signály mohou být horizontálně nebo vertikálně polarizovány, je důležité mít možnost oba upravit.

Zatížená základna

Zatížená základna stabilizuje polohu antény, takže můžete využít více polohovacích možností.

Designové řady dělají čest televizorům

Řady s jednoduchým elegantním designem dělají čest dnešním novým televizorům.

Zesílení s malým šumem

Zesílení s malým šumem společně s nastavitelným zesílením zajišťuje velký dosah pro příjem a zlepšuje kvalitu signálu.



Datum vydání 2007-12-07

Verze: 3.0

12 NC: 9082 100 07046
EAN: 00 26616 02432 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com