



Philips  
TV-antenni

**UHF**

Sisäkäyttöön 18 dB, vahvistettu

**SDV2230**

## Vastaanota digi-TV-lähetyksiä

18 dB:n vahvistetulla antennilla

Tämä vahvistettu 18 dB:n antenni on suunniteltu digisovittimelle. Yksikanavainen dipoli ja sen pohjaan asennettu kela laajentavat käyttöaluetta haluamasi digitaalisen TV-signaalin vastaanottamista varten.

### Enemmän ohjelmointivaihtoehtoja

- 18 dB:n vahvistus tehostaa vastaanottoa
- Pohjaan asennettu kela laajentaa käyttöaluetta
- Yksikanavainen kallistettu dipoli parantaa vastaanottoa

### Paranna kuvalaatu

- Matalien äänien vahvistus takaa optimaalisen signaalilaadun

### Helppo asettaa paikalleen

- Tasapainotetussa telineessä antenni pysyy vakaasti

### Tyylikäs ja moderni muotoilu

- Tyylikäs muotoilu sopii nykyaikaiseen televisioon

**PHILIPS**

sense and simplicity

## TV-antenni

UHF Sisäkäyttöön 18 dB, vahvistettu

### Tekniset tiedot

#### Viritin/vastaanotto/lähetys

- Virittimen aaltoalueet: UHF
- Antennikaapelin pituus: 150 cm
- Vahvistus (antenni + vahvistin): 18 dB

#### Virta

- Virranilmaisin: Vihreä
- Digisovitin: 5,5 V / digisovitin
- Verkkolaite: Mukana

#### Mitat

- Tuotteen paino: 0,22 kg
- Kokonaispaino: 0,440 kg
- Taara: 0,072 kg
- Nettopaino: 0,368 kg
- Tuotteen mitat (L x K): 67 x 375 mm
- Tuotteen paksuus: 90 mm

#### Pakkauksen tiedot

- Määrä: 1
- EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02439 1
- Kokonaispaino: 0,440 kg
- Taara: 0,075 kg
- Nettopaino: 0,368 kg
- Pituus: 419 mm
- Leveys: 83 mm
- Korkeus: 80 mm

#### Ulompi pakkaus

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96305 3
- Määrä: 6
- Kokonaispaino: 3,140 kg
- Taara: 0,5 kg
- Nettopaino: 2,64 kg
- Pituus: 538 mm
- Leveys: 98 mm
- Korkeus: 44 mm

SDV2230/05

### Tärkeimmät ominaisuudet

#### 18 dB:n vahvistus

18 dB:n vahvistus tehostaa heikkoja signaaleja ja laajentaa vastaanottoaluetta, joten saat enemmän signaaleja suuremmalta alueelta.

#### Pohjaan asennettu kela

Pohjaan asennettu kela tehostaa yksikanavaisen dipolin toimintaa ja laajentaa käyttöaluetta.

#### Yksikanavainen kallistettu dipoli

Yksikanavainen kallistettu dipoli on yksinkertainen laite, joka vastaanottaa sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti polarisoitua lähetyssignaalia. Koska signaali saattaa olla kumpaa tahansa, laitteen on tärkeää pystyä vastaanottamaan molempia.

#### Tasapainotettu teline

Tasapainotettu teline vakauttaa antennin, joten voit sijoittaa sen haluamallasi tavalla.

#### Huippumuotoilu imartelee televisiota

Yksinkertainen ja tyylikäs muotoilu imarteleo nykyteleviisioita.

#### Matalien äänien vahvistus

Säädettävä vahvistus ja matalien äänien vahvistus takaavat suuren vastaanottoalueen ja parantavat signaalin laatua.



Julkaisupäivä 2007-08-03

Versio: 3.0

12 NC: 9082 100 07052  
EAN: 00 26616 02439 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)