



Philips
TV-antena

UHF

Sobna Ojačitev 18 dB

SDV2230



Sprejemajte digitalno televizijo

s to anteno z ojačitvijo 18 dB

Ta antena z ojačitvijo 18 dB je združljiva z zunanjimi digitalnimi sprejemniki. Enojni dipol z navitjem pri vznožju zagotavlja večji sprejem in zmogljivost, zato lahko sprejemate signal, ki je potreben za spremljanje digitalne televizije.

Uživajte v večji izbiri programov

- Ojačitev 18 dB za boljši sprejem
- Navitje pri vznožju podaljša doseg sprejema
- Enojni dipol z nagibom za boljši sprejem

Izboljšajte kakovost slike

- Ojačitev z nizkim šumom ohranja kakovost signala

Enostavna postavitvev

- Obtežen podstavek za odlično stabilnost

Elegantna in moderna oblika

- Elegantna oblika je skladna z obliko sodobnih televizorjev

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Specifikacije

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: UHF
- Dolžina antenskega kabla: 150 cm
- Ojačitev (antena + ojačevalnik): 18 dB

Napajanje

- LED indikator napajanja: Zelena
- Zunanji digitalni sprejemnik: 5,5 V iz zunanjega digitalnega sprejemnika
- Napajalni adapter: Priloženo

Dimenzije

- Teža izdelka: 0,22 kg
- Bruto teža: 0,410 kg
- Teža embalaže: 0,072 kg
- Neto teža: 0,338 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V): 67 x 375 mm
- Debelina izdelka: 90 mm

Podatki o pakiranju

- Količina: 1
- EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02437 7
- Bruto teža: 0,410 kg
- Teža embalaže: 0,075 kg
- Neto teža: 0,338 kg
- Dolžina: 419 mm
- Širina: 83 mm
- Višina: 80 mm

Zunanja škatla

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96529 3
- Količina: 6
- Bruto teža: 2,960 kg
- Teža embalaže: 0,5 kg
- Neto teža: 2,460 kg
- Dolžina: 538 mm
- Širina: 98 mm
- Višina: 445 mm

Značilnosti

Ojačitev 18 dB

Ojačitev 18 dB ojača šibke signale, s čimer poveča doseg sprejema in omogoči sprejemanje več signalov na večji razdalji.

Navitje pri vznožju

Navitje pri vznožju izboljša učinkovitost zasnove enojnega dipola in tako omogoča večji doseg sprejema.

Enojni dipol z nagibom

Enojni dipol z nagibom je enostavna zasnova z enim elementom, ki sprejema tako vodoravne kot navpične signale z oddajnika. Ker so signali lahko vodoravno ali navpično polarizirani, je zelo pomembno, da se lahko prilagodi obema vrstama.

Obtežen podstavek

Obteženi podstavek stabilizira anteno in tako nudi več različnih možnosti za postavitve.

Oblika je skladna z obliko televizorjev

Preprosta in elegantna oblika je skladna z obliko sodobnih televizorjev.

Ojačitev z nizkim šumom

Ojačitev z nizkim šumom skupaj z nastavljivo ojačitvijo zagotavlja velik doseg sprejema in izboljša kakovost signala.

