



Philips
TV-antena

UHF/VHF/FM

Sobna Ojačitev 36 dB

SDV4230



Sprejemajte digitalno televizijo in signale FM

s to anteno z ojačitvijo 36 dB

Antena z ojačitvijo 36 dB je združljiva z zunanjimi digitalnimi sprejemniki in lahko sprejema tudi analogno televizijo ter signale FM. Zaradi ploščate zasnove lahko antena sprejema signale, potrebne za gledanje digitalne televizije.

Uživajte v večji izbiri programov

- Nastavljiva ojačitev 36 dB
- Ploščata antena UHF za boljši sprejem
- Dipola VHF/FM za boljši sprejem

Izboljšajte kakovost slike

- Ojačitev z nizkim šumom ohranja kakovost signala
- Vrtljivi gumb za nastavitev ojačitve

Elegantna in moderna oblika

- Elegantna oblika je skladna z obliko sodobnih televizorjev

PHILIPS

dovršeno **in** preprosto

Specifikacije

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski izhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna področja sprejemnika: UHF, VHF, FM
- Dolžina antenskega kabla: 2 m
- Ojačitev (antena + ojačevalnik): 36 dB

Napajanje

- LED indikator napajanja: Zelena
- Napajalni adapter: Priloženo

Pribor

- Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik

Dimenzije

- Teža izdelka: 1, kg
- Bruto teža: 1,575 kg
- Teža embalaže: 0,200 kg
- Neto teža: 1,375 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V): 240 x 230 mm
- Debelina izdelka: 150 mm

Podatki o pakiranju

- Količina: 1
- EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02443 8
- Bruto teža: 1,575 kg
- Teža embalaže: 0,200 kg
- Neto teža: 1,375 kg
- Dolžina: 180 mm
- Širina: 247 mm
- Višina: 320 mm

Zunanja škatla

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96301 5
- Količina: 4
- Bruto teža: 7,3 kg
- Teža embalaže: 0,5 kg
- Neto teža: 6,8 kg
- Dolžina: 664 mm
- Širina: 324 mm
- Višina: 259 mm

Značilnosti

Ojačitev 36 dB

Ojačitev 36 dB ojača šibke signale, s čimer poveča doseg sprejema in omogoči sprejemanje več signalov na večji razdalji.

Oblika je skladna z obliko televizorjev

Preprosta in elegantna oblika je skladna z obliko sodobnih televizorjev.

Ploščata antena UHF

Izjemno učinkovita ploščata antena UHF omogoča boljši sprejem kot običajne okvirne antene. Ploščata zasnova antene omogoča koncentracijo signala in s tem boljši sprejem.

Ojačitev z nizkim šumom

Ojačitev z nizkim šumom skupaj z nastavljivo ojačitvijo zagotavlja velik doseg sprejema in izboljša kakovost signala.

Dipola VHF/FM

Dipola VHF/FM, običajno imenovana "zajči ušesi", omogoča sprejem TV-signala v spektru VHF in radijskega signala v spektru FM. S podaljševanjem in premikanjem dipolov dosežete optimalni sprejem signala.

Nastavitev ojačitve z vrtenjem

Vrtljivi gumb omogoča enostavno nastavitev ojačitve antene za optimalni sprejem.

