



Philips  
TV-antena

**Sobna**  
UHF/VHF/FM

**SDV4235**



## Sprejema digitalni in analogni televizijski signal

Ojačena antena z nizkošumnim ojačevalnikom in spremenljivim nadzorom ojačenja je zasnovana za optimalen sprejem digitalnih in analognih oddaj. Ker lahko deluje z 230-240-voltnim ali 12-voltnim enosmernim napajanjem, je idealna rešitev za uporabo doma, na plovilu, v avtodomu ali prikolici.

### **Izboljšan sprejem signala**

- Ojačitev 38 dB
- Spremenljiv nadzor ojačitve
- Optimirana za HDTV

### **Spremenljivo napajanje**

- Prenosna sobna antena za uporabo doma, na plovilu, v avtodomu ali prikolici
- Izmenično omrežno (230/240 V) ali enosmerno napajanje (12 V)

### **Enostavna postavitvev**

- Nagibanje in vrtenje za sprejem UHF
- Obtežen podstavek za odlično stabilnost

# PHILIPS

dovršeno in preprosto

# Specifikacije

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski izhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna področja sprejemnika: UHF, VHF, FM
- Ojačitev (antena + ojačevalnik): 38 dB

## Napajanje

- Omrežno napajanje: Vključeno – ima tudi vtičnico za 12-voltno enosmerno napajanje

## Dimenzije embalaže

- EAN: 87 12581 43378 9
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 20,5 x 34,69 x 8,5 cm
- Neto teža: 0,689 kg
- Bruto teža: 0,8342 kg
- Teža embalaže: 0,1452 kg

## Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 43379 6
- Število komercialnih pakiranj: 4
- Outer carton (L x Š x V): 36,8 x 22 x 37,33 cm
- Neto teža: 2,756 kg
- Bruto teža: 3,7518 kg
- Teža embalaže: 0,9958 kg

# Značilnosti

## Ojačitev 38 dB

Ojačitev 38 dB ojača šibke signale, s čimer poveča doseg sprejema in omogoči sprejemanje več signalov na večji razdalji.

## Spremenljiv nadzor ojačitve

Omogoča natančno ročno nastavitve za najboljšo kakovost slike in delovanje sistema.

## Prenosna sobna antena

Dvojni način napajanja vam omogoča priročno uporabo antene na različnih lokacijah.

## Izmenično omrežno (230/240 V) ali enosmerno napajanje (12 V)

Omrežno napajanje vam omogoča uporabo antene kjerkoli doma. Vtičnica za 12-voltno enosmerno napajanje pa omogoča njeno uporabo na poti na plovilu, v avtodomu ali prikolici.

## Nagibanje/vrtenje za sprejem UHF

Ker je element UHF mogoče nagibati in vrteti, ga lahko usmerite proti digitalnemu oddajniku za boljši sprejem.

## Obtežen podstavek

Obteženi podstavek stabilizira anteno in tako nudi več različnih možnosti za postavitve.

## Optimirana za HDTV

Hiter prenos podatkov z minimalno izgubo signala zagotavlja, da boste imeli kar največ od televizije visoke ločljivosti.



Datum izdaje 2013-02-14

Različica: 2.1.6

12 NC: 8670 000 41151  
EAN: 87 12581 43378 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)