



Philips  
TV-Antenne

**UHF/VHF/UKW**

Innenbereich 45 dB Verstärkung

**SDV4240**



## Empfang von digitalen TV- und FM-Signalen

über diese 45-dB-Verstärkerantenne

Diese Antenne mit 45-dB-Verstärker wurde speziell für digitale Set-Top-Boxen entwickelt und eignet sich zudem für den Empfang analoger TV- und FM-Signale. Das Flat Panel-Design sorgt für den Empfang des digitalen TV-Signals.

### **Genießen Sie mehr Programmiermöglichkeiten**

- Einstellbare 45-dB-Verstärkung
- UHF Flat Panel-Array für noch besseren Empfang
- VHF/FM-Dipole für erweiterten Empfang

### **Verbessern Sie Ihre Bildqualität**

- Touch-Steuerung mit LED-Signal
- Geräuscharme Verstärkung ohne Signalverlust

### **Schlankes, zeitgemäßes Design**

- Elegantes Design passend zum innovativen Fernseher

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Daten

### Tuner/Empfang/Übertragung

- Antennenausgang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: UHF, VHF, UKW
- Kabellänge der Antenne: 2 m
- Zugang (Antenne und Verstärker): 45 dB

### Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige: Grün
- Netzteil: Inklusiv

### Zubehör

- Benutzerhandbuch: Benutzerhandbuch

### Abmessungen

- Produktgewicht: 1,405 kg
- Bruttogewicht: 1,605 kg
- Eigengewicht: 0,200 kg
- Nettogewicht: 1,405 kg
- Abmessungen Produkt (B x H): 240 x 230 mm
- Produktweite: 150 mm

### Verpackungsdaten

- Menge: 1
- EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02446 9
- Bruttogewicht: 1,605 kg
- Eigengewicht: 0,200 kg
- Nettogewicht: 1,405 kg
- Länge: 180 mm
- Breite: 247 mm
- Höhe: 320 mm

### Außenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96303 9
- Menge: 4
- Bruttogewicht: 6,920 kg
- Eigengewicht: 0,5 kg
- Nettogewicht: 6,420 kg
- Länge: 664 mm
- Breite: 324 mm
- Höhe: 259 mm

## Besonderheiten

### 45 dB Verstärkung

Schwache Signale werden um 45 dB verstärkt. Damit erweitert sich Ihr Empfangsbereich, und Sie können mehr Signale aus größeren Entfernungen empfangen.

### Zum Fernseher passendes Design

Klares, elegantes Design passend zum innovativen Fernseher von heute.

### Touch-Steuerung mit LED

Steuern Sie die Signalverstärkung einfach mit einer leichten Berührung. Damit wird gleichzeitig auch die aktuelle Signalverstärkung angezeigt.

### UHF Flat Panel-Array

Das hoch effiziente UHF Flat Panel-Array verbessert den Empfang über herkömmliche Schleifen- oder Spiralantennen. Aufgrund der flachen Konstruktion wird das Signal zur Verstärkung gebündelt.

### Geräuscharme Verstärkung

Neben der verstellbaren Verstärkung bietet die geräuscharme Verstärkung eine ausgezeichnete Empfangsreichweite und verbessert die Signalqualität.

### VHF/FM-Dipole

Mit VHF/FM-Dipolen, so genannten Zimmerantennen, empfangen Sie TV-Programme im VHF-Bereich und Radiosendungen im FM-Bereich. Durch ein Verlängern und Ändern der Dipole erhalten Sie optimale Signale.



Ausstellungsdatum  
2011-10-13

Version: 4.1.12

12 NC: 9082 100 07063  
EAN: 00 26616 02446 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)