



Philips
TV-antena

UHF/VHF/FM

Sobna Ojačitev 45 dB

SDV4240



Sprejemajte digitalno televizijo in signale FM

s to anteno z ojačitvijo 45 dB

Antena z ojačitvijo 45 dB je združljiva z zunanjimi digitalnimi sprejemniki in lahko sprejema tudi analogno televizijo ter signale FM. Zaradi ploščate zasnove lahko antena sprejema signale, potrebne za gledanje digitalne televizije.

Uživajte v večji izbiri programov

- Nastavljiva ojačitev 45 dB
- Ploščata antena UHF za boljši sprejem
- Dipola VHF/FM za boljši sprejem

Izboljšajte kakovost slike

- Upravljanje na dotik s signalom indikatorjev
- Ojačitev z nizkim šumom ohranja kakovost signala

Elegantna in moderna oblika

- Elegantna oblika je skladna z obliko sodobnih televizorjev

PHILIPS

dovršeno **in** preprosto

Specifikacije

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski izhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna področja sprejemnika: UHF, VHF, FM
- Dolžina antenskega kabla: 2 m cm
- Ojačitev (antena + ojačevalnik): 45 dB

Napajanje

- LED indikator napajanja: Zelena
- Napajalni adapter: Priloženo

Pribor

- Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik

Dimenzije

- Teža izdelka: 1. kg
- Bruto teža: 1,605 kg
- Teža embalaže: 0,200 kg
- Neto teža: 1,405 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V): 240 x 230 mm
- Debelina izdelka: 150 mm

Podatki o pakiranju

- Količina: 1
- EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02446 9
- Bruto teža: 1,605 kg
- Teža embalaže: 0,200 kg
- Neto teža: 1,405 kg
- Dolžina: 180 mm
- Širina: 247 mm
- Višina: 320 mm

Zunanja škatla

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96303 9
- Količina: 4
- Bruto teža: 6,920 kg
- Teža embalaže: 0,5 kg
- Neto teža: 6,420 kg
- Dolžina: 664 mm
- Širina: 324 mm
- Višina: 259 mm

Značilnosti

Ojačitev 45 dB

Ojačitev 45 dB ojača šibke signale, s čimer poveča doseg sprejema in omogoči sprejemanje več signalov na večji razdalji.

Oblika je skladna z obliko televizorjev

Preprosta in elegantna oblika je skladna z obliko sodobnih televizorjev.

Upravljanje na dotik z indikatorji

S preprostim dotikom povečate ali zmanjšate moč ojačitve. Moč ojačitve je prikazana tudi vizualno.

Ploščata antena UHF

Izjemno učinkovita ploščata antena UHF omogoča boljši sprejem kot običajne okvirne antene. Ploščata zasnova antene omogoča koncentracijo signala in s tem boljši sprejem.

Ojačitev z nizkim šumom

Ojačitev z nizkim šumom skupaj z nastavljivo ojačitvijo zagotavlja velik doseg sprejema in izboljša kakovost signala.

Dipola VHF/FM

Dipola VHF/FM, običajno imenovana "zajči ušesi", omogočata sprejem TV-signala v spektru VHF in radijskega signala v spektru FM. S podaljševanjem in premikanjem dipolov dosežete optimalni sprejem signala.

