



Philips  
Digitalna TV-antena

**Sobna**

Ojačitev 40 dB HDTV/UHF/VHF/  
FM

**SDV6121**



## Izboljššan digitalni sprejem

Antena z ojačitvijo 40 dB

Antena z ojačitvijo, nizkošumnim ojačevalnikom in spremenljivo ojačitvijo omogoča izboljššan sprejem digitalnih in analognih oddaj. Ker deluje pri napetosti 230-240 V ali 6 V DC, je idealna rešitev za uporabo doma, na plovilu, v avtodomu ali prikolici.

### **Ohranite kakovosten signal**

- Signal okrepite z ojačitvijo 40 dB

### **Enostavna namestitev**

- Nagibanje in vrtenje pri postavitvi
- Spremenljiv nadzor ojačitve in indikator napajanja

### **Zaščita pred izgubo signala**

- Filter za odpravljanje šumov preprečuje izgubo signala

### **Brez motenj**

- Filter GSM preprečuje motnje mobilnih omrežij

### **Spremenljivo napajanje**

- Dodatni napajalnik DC

**PHILIPS**

dovršeno **in** preprosto

# Specifikacije

## Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 15 x 4,6 x 24,8 cm
- Teža: 0,457 kg

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski izhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna področja sprejemnika: UHF, VHF, FM
- Dolžina antenskega kabla: 180 cm
- Ojačitev (antena + ojačevalnik): 40 dB

## Napajanje

- Napajalni adapter: Priloženo
- LED indikator napajanja: Zelena

## Pribor

- Uporabniški priročnik: Priloženo

## Dimenzije embalaže

- Vrsta postavitve na polico: Vzorec
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 19 x 31 x 6,5 cm
- Neto teža: 0,567 kg
- Bruto teža: 0,771 kg
- Teža embalaže: 0,204 kg
- EAN: 87 12581 56419 3
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Vzorec

## Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 30,3 x 29 x 22,3 cm
- Neto teža: 2,268 kg
- Bruto teža: 3,436 kg
- Teža embalaže: 1,168 kg
- EAN: 87 12581 56550 3
- Število komercialnih pakiranj: 4

# Značilnosti

## Nagibanje in vrtenje pri postavitvi

330° obseg vrtenja s 90° nagibom omogoča nastavitve elementa UHF za najboljši možen sprejem signala

## Spremenljiv nadzor ojačitve

Omogoča enostavno izboljšanje dosega sprejema

## Filter za odpravljanje šumov

Filter za odpravljanje šumov preprečuje izgubo signala

## Filter GSM

Ta antena je posebej zasnovana za preprečevanje možnih motenj mobilnih omrežij

## Dodatni napajalnik DC

Prenosna sobna antena za uporabo doma z adapterjem 100-240 V AC (priložen) oziroma na plovilu, v avtodomu in prikolici z avtomobilskim adapterjem 6 V DC (ni priložen)

## Ojačitev 40 dB

Ojačitev do 40 dB okrepi šibke signale in tako poveča doseg sprejema ter omogoči sprejemanje več signalov na večji razdalji.

## Brez delcev PVC in BFR

Ta izdelek ne vsebuje delcev PVC in BFR, zato je prijazen do okolja.



Datum izdaje 2011-10-24

Različica: 2.0.5

12 NC: 8670 000 68088  
EAN: 87 12581 56419 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)