



Philips
Digitalna TV-antena

Sobna

Ojačitev 46 dB HDTV/UHF/VHF/
FM

SDV6123



Vrhunska digitalna slika in zvok

Antena z ojačitvijo 46 dB

Antena z ojačitvijo, vrhunskim filtriranjem šumov in spremenljivo ojačitvijo omogoča izboljššan sprejem digitalnih in analognih oddaj.

Ohranite kakovosten signal

- Signal okrepite z do 46 dB
- Ločeno stikalo za vklop/izklop in pomnilniški nadzor ojačitve

Zaščita pred izgubo signala

- Vrhunsko filtriranje šumov preprečuje izgubo signala

Brez motenj

- Filter GSM preprečuje motnje mobilnih omrežij

Enostavna namestitvev

- Nagibanje in vrtenje pri postavitvi
- Spremenljiv nadzor ojačitve in indikator napajanja

Spremenljivo napajanje

- Dodatni napajalnik DC

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Specifikacije

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski izhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna področja sprejemnika: UHF, VHF, FM
- Dolžina antenskega kabla: 180 cm
- Ojačitev (antena + ojačevalnik): 46 dB

Napajanje

- Napajalni adapter: Priloženo
- LED indikator napajanja: Modra

Pribor

- Uporabniški priročnik: Priloženo

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G):
21 x 35,5 x 6,5 cm
- EAN: 87 12581 56421 6
- Bruto teža: 0,92 kg

- Neto teža: 0,699 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Vzorec
- Teža embalaže: 0,221 kg
- Vrsta postavitve na polico: Vzorec

Zunanja škatla

- Bruto teža: 4,05 kg
- Outer carton (L x Š x V): 34,3 x 22,1 x 28,5 cm
- Neto teža: 2,796 kg
- Število komercialnih pakiranj: 4
- Teža embalaže: 1,254 kg
- Številka GTIN: 1 87 12581 56421 3

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G):
18,2 x 5,5 x 18,18 cm
- Teža: 0,511 kg

Značilnosti

Ločeno stikalo za vklop/izklop

Zapomni si vaše nastavitve

Nagibanje in vrtenje pri postavitvi

330° obseg vrtenja s 120° nagibom omogoča nastavitve elementa UHF za najboljši možen sprejem signala

Spremenljiv nadzor ojačitve

Omogoča enostavno izboljšanje dosega sprejema

Vrhunsko filtriranje šumov

Vrhunsko filtriranje šumov preprečuje izgubo signala.

Dodatni napajalnik DC

Prenosna sobna antena za uporabo doma z adapterjem 100-240 V AC (priložen) oziroma na plovilu, v avtomodu in prikolici z avtomobilskim adapterjem 6 V DC (ni priložen)

Signal okrepite z 46 dB

Ojačitev do 46 dB okrepi šibke signale in tako poveča doseg sprejema ter omogoči sprejemanje več signalov na večji razdalji.



Datum izdaje 2011-10-24

Različica: 2.0.9

12 NC: 8670 000 68091
EAN: 87 12581 56421 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com