

Philips
Digitalna TV-antena

Sobna
Ojačitev 48 dB
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6222



Vrhunska digitalna slika in zvok

Antena z ojačitvijo 48 dB

Ta antena z ojačitvijo, vrhunskim filtriranjem šumov in izboljšanim filtrom GSM zagotavlja vrhunski sprejem digitalnih oddaj. S kompaktno in elegantno zasnovo je popolnoma skladna z notranjo opremo.

Enostavno ujemanje z notranjo opremo

- Kompaktna zasnova

Ohranite kakovosten signal

- Signal okrepite z ojačitvijo 48 dB
- Stikalo za vklop/izklop in 3-stopenjski nadzor ojačitve za enostavno uporabo

Zaščita pred izgubo signala

- Filter za odpravljanje šumov preprečuje izgubo signala

Enostavna namestitvev

- Spremenljiv nadzor ojačitve in indikator napajanja
- Prilagodljiva dipola VHF za enostavno nastavitvev

Brez motenj

- Izboljšani filter GSM preprečuje motnje iz omrežij GSM

PHILIPS

Specifikacije

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski izhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Dolžina antenskega kabla: 180 cm
- Ojačitev (antena + ojačevalnik): 48 dB
- Frekvenčna področja sprejemnika: UHF, VHF, FM

Napajanje

- LED indikator napajanja: Zelen
- Napajalni adapter: Priloženo

Dodatna oprema

- Uporabniški priročnik: Priloženo

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G):
11,1 x 30,8 x 18,3 cm
- Neto teža: 0,56 kg
- Bruto teža: 0,88 kg

- Teža embalaže: 0,32 kg
- EAN: 87 12581 62228 2
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Obešanje

Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 46 x 30,5 x 20,5 cm
- Neto teža: 2,24 kg
- Bruto teža: 3,92 kg
- Teža embalaže: 1,68 kg
- Številka GTIN: 1 87 12581 62228 9
- Število komercialnih pakiranj: 4

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G):
18,3 x 30,8 x 30,8 cm
- Teža: 0,56 kg

Značilnosti

Ojačitev 48 dB

Ojačitev 48 dB ojača šibke signale, s čimer poveča doseg sprejema in omogoči sprejemanje več signalov na večji razdalji.

Filter GSM

Izboljšan filter GSM preprečuje motnje iz omrežij GSM

Spremenljiv nadzor ojačitve

Omogoča enostavno izboljšanje dosega sprejema

Kompaktna zasnova

Kompaktna zasnova te antene se enostavno ujema z notranjo opremo.

Filter za odpravljanje šumov

Filter za odpravljanje šumov preprečuje izgubo signala

Prilagodljiva dipola VHF

180-stopinjski obseg vrtenja z 90-stopinjskim nagibom omogoča nastavitve elementa VHF za najboljši možen sprejem signala

Stikalo za vklop/izklop in nadzor ojačitve

3-stopenjski nadzor ojačitve omogoča 3 stopnje ojačitve za enostavno nastavitve in izboljšan doseg sprejema.



Datum izdaje 2020-11-18

Različica: 1.1.7

12 NC: 8670 000 82558
EAN: 87 12581 62228 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com