



Philips
Digitalna TV-antena

Sobna/zunanja
Ojačitev 40 dB

SDV8622



Izboljšan digitalni sprejem

Antena z ojačitvijo 40 dB

Ta sobna/zunanja antena omogoča odličen digitalni in analogni sprejem. Zaradi kompaktne zasnove in različnih možnosti namestitve je namestitev zelo enostavna. Možnosti napajanja si oglejte v navodilih za uporabo kableskega sprejemnika.

Ohranite kakovosten signal

- Signal okrepite z ojačitvijo 40 dB

Enostavna namestitev kjerkoli

- Izjemno kompaktna zasnova za enostavno namestitev
- Različne možnosti namestitve za enostavno namestitev

Prilagodite videz

- Površina je odporna na vremenske pogoje in jo lahko prebarvate

Zaščita pred izgubo signala

- Filter za odpravljanje šumov preprečuje izgubo signala

Okolju prijazno

- Brez delcev PVC in BFR, zato je prijazen do okolja

PHILIPS

Specifikacije

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 25 x 4 x 18,8 cm
- Teža: 0,8475 kg

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski izhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Dolžina antenskega kabla: 600 cm
- Ojačitev (antena + ojačevalnik): 40 dB
- Frekvenčna področja sprejemnika: UHF, VHF, FM

Napajanje

- Napajalni adapter: Priloženo

Dodatna oprema

- Uporabniški priročnik: Priloženo

Dimenzije embalaže

- Vrsta postavitve na polico: Oboje

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 22,9 x 32,8 x 12,5 cm
- Neto teža: 0,8475 kg
- Bruto teža: 1,232 kg
- Teža embalaže: 0,3845 kg
- EAN: 87 12581 56410 0
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton

Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 27,1 x 24,2 x 32 cm
- Neto teža: 1,6950 kg
- Bruto teža: 2,76 kg
- Teža embalaže: 1,0650 kg
- EAN: 87 12581 56477 3
- Število komercialnih pakiranj: 2

Značilnosti

Ojačitev 40 dB

Ojačitev do 40 dB okrepi šibke signale in tako poveča doseg sprejema ter omogoči sprejemanje več signalov na večji razdalji.

Izjemno kompaktna zasnova

Kompaktna zasnova te antene omogoča enostavno notranjo ali zunanjo namestitev.

Različne možnosti namestitve

Različne možnosti namestitve (na drog, steno ali ograjo) omogočajo enostavno namestitev antene.

Odporna na vremenske pogoje in barvo

Na vremenske pogoje odporno površino lahko prebarvate in uskladite z notranjo ali zunanjo opremo.

Filter za odpravljanje šumov

Filter za odpravljanje šumov preprečuje izgubo signala

Brez delcev PVC in BFR

Ta izdelek ne vsebuje delcev PVC in BFR, zato je prijazen do okolja.



Datum izdaje 2020-11-18

Različica: 1.0.10

12 NC: 8670 000 68078
EAN: 87 12581 56410 0

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com