



Philips  
Беспроводной телефон с  
автоотв.

SE2551B

## Звучание высокой четкости

для естественного и чистого звучания голоса

Удивительная естественность звучания высокой четкости еще более приближает вас к собеседнику. Великолепная громкая связь сделает телефоны серии SE2 незаменимыми для семейной жизни. Теперь общаться могут все вокруг.

### **Нет пропущенных вызовов**

- Цифровой автоответчик
- Время записи - 15 минут

### **Естественное звучание голоса**

- Звучание высокой четкости
- Громкая связь

### **Ничего, кроме удобства**

- Яркий дисплей с подсветкой
- Телефонная книга на 100 имен

**PHILIPS**

разумно и просто



asimpleswitch.com

## Характеристики

### Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Янтарный
- Цвета дисплея: Черно-белый
- Строки текста: 1
- Технология основного дисплея: STN
- Тип основного дисплея: Алфавитно-цифровой

### Звук

- Звонки трубки: Инструментальный, Полифонические
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

### Функции управления

- Будильники: Будильник
- Кнопки базовой станции: Кнопки автоответчика, Кнопка вызова
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Распределение вызовов: Ожидание вызова, Идентификатор входящего вызова, вызов в конференцию, Прямая передача вызова, Отключение микрофона
- Удобство использования: Полный дуплексный режим Hands-Free, Блокировка клавиатуры, Управление с помощью меню
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: До 5 трубок
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Клавиатура с подсветкой: нет
- Спикерфон — свободные руки: Да

### Сетевые функции

- Антенна: Встроена в базу, Встроена в трубку
- Совместимость: GAP
- Вызов: Тональный, Импульсный

### Требования оператора

- Имя и идентификация абонента: Да
- ИД абонента при ожидании вызова: Да

### Автоответчик

- Автоответчик с настройкой Plug & Play: Да
- Время записи: До 15 минут

### Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 20
- Телефонная книга: 100 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10

### Размеры

- Размеры базы: 131 x 116 x 76 мм
- Размеры трубки: 160 x 46 x 27,6 мм

### Питание

- Емкость аккумулятора: 600 мА/ч
- Тип элемента питания: NiMH аккумулятор типа AAA
- Вид батарей: Перезарядка
- Электропитание: Переменный ток 220—240 В, 50 Гц
- Количество батарей: 2 в каждой трубке
- Время нахождения в режиме ожидания: До 150 часов
- Время разговора: До 12 часов

## Особенности

### Звучание высокой четкости

Наслаждайтесь качественным звуком, который раньше был редкостью. Благодаря высококачественным динамикам, современным технологиям и подлинной акустической камере звуковой спектр выходит далеко за рамки обычного телефонного звучания.

### Громкая связь

Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая его к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо делать пометки при разговоре.



Дата выпуска 2011-07-25

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 40021  
EAN: 87 12581 42594 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)