


Philips
HDMI-kaapeli

1 m

High speed

SED4145



Koe ylivoimainen teräväpiirtotelevisio

tällä nopealla HDMI™-kaapelilla

Koe ylivoimainen teräväpiirtotelevisio. Nopea HDMI™-kaapeli tuottaa parhaan mahdollisen digitaalisen äänen ja videokuvan jopa 1080+ pikselin tarkkuudella

HDMI-ominaisuudet

- Ylittää videotarkkuuden 4x1080p
- 3D-elämys
- ARC (Audio Return Channel)

Nauti laadukkaammasta kuvasta ja äänestä

- 24 karaatin kullatut liittimet optimoivat signaalin
- Puhtaasta kuparista valmistettu johdin siirtää signaalin luotettavasti

Suojaa signaalihäviöiltä

- Kuparipunospäällysteinen lujitettu alumiinisuojaus

Nauti pidemmästä käyttöiästä

- Joustava PVC-kuori
- Suojaava metallikuori pidentää käyttöikää

PHILIPS

sense and simplicity

HDMI-kaapeli
1 m High speed

Tekniset tiedot

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 8,9 x 24,1 x 4,3 cm
- Kokonaispaino: 0,153 kg
- Nettopaino: 0,112 kg
- Taara: 0,041 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
- EAN: 87 12581 51515 7

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 1,088 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 25 1 x 13,0 x 26,9 cm

- Nettopaino: 0,560 kg
- Taara: 0,528 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 5
- EAN: 87 12581 51516 4

Sisäpakkaus

- EAN: 87 12581 52797 6
- Kokonaispaino: 0,910 kg
- Sisäpakkaus (P x L x K): 23,9 x 11,7 x 19 6 cm
- Nettopaino: 0,560 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 5
- Taara: 0,350 kg

SED4145/10

Kohokohdat

Ylittää videotarkkuuden 4x1080p

Tukee videotarkkuutta 4x1080p ja sitä parempia. Siksi näyttö kilpailee jopa elokuvateattereiden digitaalisten järjestelmien kanssa.

3D-elämys

Tukee kaikkia 3D-videomuotoja, mikä mahdollistaa todellisen 3D-kotiteatteri- ja -pelikäytön.

ARC (Audio Return Channel)

Sallii virittimen sisältävän HDMI-liitetyn television lähettää digitaalista äänidataa surround-äänentoistojärjestelmään, joten erillistä äänikaapelia ei tarvita.

24 karaatin kullattu liitin

24 karaatin kullatut liittimet varmistavat laadukkaan signaalin.

Metallikuori

Metallikuori suojaa johdon sisäisiä liitoksia. Se takaa johdon kestävyuden ja yhteyden luotettavuuden.

Puhdasta kuparia

Tämä kuparijohdin siirtää signaalin erittäin tarkasti ja minimaalisella vastuksella.

Punospäälysteinen suojus

Kuparipunospäälysteinen lujitettu alumiinisuojuus ehkäisee signaalihäviöitä ja häiriöiden vaikutuksia.

Joustava PVC-kuori

Joustava PVC-kuori suojaa johdon herkkää sydäntä. Lisäksi se lisää kestävyyttä ja helpottaa asentamista.



Julkaisupäivä 2010-01-13

Versio: 3.0.4

12 NC: 8670 000 58187
EAN: 87 12581 51515 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com