



Philips  
Cablu coaxial PAL

1,5 m

Tată-Tată Alb

SED6113

## Asigurați-vă o conexiune fiabilă

cu acest cablu coaxial de tip PAL

Acest cablu vă oferă o conexiune audio/video fiabilă între componente.

### **Bucurați-vă de o bună calitate video**

- Conectori placați cu nichel pentru fiabilitatea contactelor

### **Bucurați-vă de o bună calitate audio**

- Un conductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului

### **Protejează împotriva pierderii semnalului**

- Ecranare din cupru neizolat

### **Instalare simplă**

- Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

### **Bucurați-vă de o rezistență sporită**

- Mufă turnată pentru conexiuni sigure
- Carcasă flexibilă din PVC
- Reducerea uzurii cauciucului

**PHILIPS**

sense and simplicity

Cablu coaxial PAL  
1,5 m Tată-Tată Alb

## Specificații

### Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 12581 38489 0
- Număr de produse incluse: 12
- Tip ambalaj: Afișaj
- Dimensiuni ambalare (L x l x A):  
7,1 x 25,4 x 22,1 cm
- Greutate netă: 0,9 kg
- Greutate brută: 1.12 kg
- Greutate proprie: 0,22 kg

### Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 36912 5
- Număr de ambalaje: 4
- Cutie exterioară (L x l x l): 32,3 x 27,2 x 24,1 cm
- Greutate netă: 3,6 kg
- Greutate brută: 4,88 kg
- Greutate proprie: 1.28 kg

SED6113/10

## Repere

### Mufă turnată

Mufele turnate asigură conexiuni sigure între componente și oferă o rezistență sporită.

### Carcasă flexibilă din PVC

Carcasa flexibilă din PVC oferă protecție interiorului delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistență sporită și facilitează instalarea.

### Reducerea uzurii cauciucului

Prin reducerea uzurii cauciucului se realizează o conexiune sigură, dar flexibilă între cablu și conector.

### Ecranare din cupru neizolat

Ecranarea din cupru neizolat protejează împotriva pierderii semnalului.

### Mâner ușor

Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea componentelor și oferă confort ergonomic.

### Conectori placați cu nichel

Conectorii placați cu nichel stabilesc un contact sigur între cablu și conector, asigurând fiabilitatea conexiunii.

### Cupru de puritate superioară

Acest conductor de cupru oferă o mai mare precizie la transferul semnalului cu o rezistență minimă.



Data apariției 2009-08-13

Versiune: 3.0.14

12 NC: 8670 000 34477  
EAN: 87 12581 38489 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)