

# PHILIPS

## 쉐이빙 헤드

Shaver S9000  
Prestige

나노테크 프리시전 면도날  
SP98xx 호환



SH98/71



## 사용하던 면도기를 새 제품처럼

최상의 면도 효과를 위해 2년에 한 번씩 쉐이빙헤드 교체

2년 동안 면도기는 900만 개의 수염을 면도합니다. 최고의 성능을 유지할 수 있도록 쉐이빙헤드를 교체하세요. Series 9000 Prestige와 호환됩니다.

### 호환성

- S9000 Prestige 교체용 헤드

### 가장 밀착된 전기 면도

- 최상의 밀착력을 위해 더욱 강력해지고 날카로워진 면도날
- 마찰 횟수가 적어 피부에 더욱 편안한 면도
- 우수한 활주력을 위해 금속 안료로 코팅된 링

### 편리한 사용

- 간편한 교체
- 면도기를 최상의 상태로 유지하는 가장 쉬운 방법
- 두 단계면 완료되는 쉐이빙 헤드 교체

# 주요 제품

## S9000 Prestige와 호환



SH98 교체용 헤드는 S9000 Prestige와 호환됩니다.

## 간편한 교체




1. 쉐이빙 유닛의 상판을 분리합니다. 2. 새로운 쉐이빙 헤드 브래킷 솔루션으로 교체합니다. 3. 전원 버튼을 5초 이상 길게 눌러 면도기를 재설정합니다.

## 업그레이드된 솔루션



업그레이드된 솔루션으로 필립스 면도기를 더욱 쉽게 관리할 수 있습니다. 두 단계만으로 새로운 쉐이빙 헤드를 설치할 수 있는 이 새로운 솔루션을 통해 면도기를 깨끗이 세척하고 날마다 최적화된 면도를 즐길 수 있습니다.

## 나노테크 프리시전 면도날



나노 입자로 더욱 강력해진 나노테크 프리시전 면도날은 날의 날카로움이 오래 갑니다. 덕분에 정확한 면도 뿐만 아니라 피부에 극도로 밀착된 면도 또한 가능해집니다.

## 뛰어난 스킨 컴포트 시스템



뛰어난 스킨 컴포트 시스템을 활용하면 오래 기른 (최대 7일) 수염도 매우 효율적으로 면도할 수 있습니다. 더 넓고 둥글어진 개구부가 한 번 지날 때마다 더 많은 수염을 잡아주므로 느껴지는 피부의 편안함이 다릅니다.

## 탁월한 스킨 컴포트 링



탁월한 스킨 컴포트 링 덕분에 피부 위를 부드럽게 미끄러지며 면도할 수 있습니다. 금속 안료로 코팅된 링에는 마찰 방지 코팅이 되어 있어 뛰어난 활주력을 자랑합니다.

## 교체 알림



최신 필립스 면도기에는 쉐이빙 유닛 표시등 형태의 교체 알림 기능이 포함되어 있습니다. 쉐이빙 헤드의 교체 시기가 되면 이 표시등이 켜집니다.

# 사양

쉐이빙 헤드  
사용 가능한 제품 유형: SP98xx  
패키지당 쉐이빙 헤드: 3

액세서리  
브래킷: 완전 조립 브래킷

