



Philips Flite  
无线蓝牙® 耳机

32 毫米驱动单元 / 封闭式

贴耳式  
柔软耳垫  
平折设计

SHB4405WWT

## 超轻，强劲音效。

### 抗重力耳机

飞利浦 Flite Ultralite 无线耳机非常轻便，却超级震撼。无线缆束缚，纤薄小巧，并采用扁平折叠设计，非常适合随身携带。

#### 更加舒适

- 轻便和纤薄设计
- 柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适
- 蓝牙 4.1 版本和支持 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- 可充电电池可提供长达 9 小时的播放时间

#### 流线型设计

- 平折设计，便于携带
- 通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

#### 纯净清晰

- 32 毫米高功率扬声器驱动器，实现清晰音质

# PHILIPS

## 无线蓝牙® 耳机

32 毫米驱动单元 / 封闭式 贴耳式, 柔软耳垫, 平折设计

# 产品亮点

### 清晰音质



32 毫米高功率倾角驱动器, 可再现清晰通透的音效和深沉、饱满的低音效果。

### 免提通话



方便易用的遥控器, 只需轻按一下按钮, 便可以播放 / 暂停播放曲目和接听电话。

### 人体工程学耳垫



柔软耳垫和倾角驱动器, 长时间佩戴仍倍感舒适。

### 轻便舒适



轻便和纤薄设计, 确保外出时的极致舒适感。

### 平折设计



平折设计, 便于携带。

### 支持蓝牙 4.1 版本



使用蓝牙将智能设备与耳机配对, 即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验, 全无线缆缠绕之扰。

### 9 小时播放时间

有了 9 小时的播放时间, 您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。

SHB4405WT/00

# 规格

### 声音

- 原声系统: 封闭式
- 波段: 9 - 22 000 赫兹
- 单元直径: 32 毫米
- 隔音膜: PET
- 阻抗: 24 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 最大输入功率: 40 毫瓦
- 灵敏度: 103 分贝

### 连接

- 蓝牙版本: 4.1
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 最大范围: 长达 10 个米

### 外箱

- 长度: 22.5 厘米
- 用户包装数量: 6
- 宽度: 21 厘米
- 总重: 1.2 千克
- 高度: 23.5 厘米
- GTIN: 1 69 51613 98157 0
- 净重: 0.54 千克
- 自重: 0.66 千克

### 便利性

- 通话管理: 通话保持, 在 2 个通话之间切换, 接听 / 结束呼叫, 拒接来电, 在通话和音乐之间切换
- 音量控制

### 功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 充电式设计
- 音乐播放时间: 9\* 小时
- 待机时间: 300\* 小时
- 通话时间: 9\* 小时

### 包装尺寸

- 高度: 21 厘米
- 包装类型: 塑封包装
- 货架摆放类型: 两种
- 宽度: 19.5 厘米
- 厚度: 3.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 51613 98157 3
- 总重: 0.166 千克
- 净重: 0.09 千克
- 自重: 0.076 千克

### 产品尺寸

- 高度: 17 厘米
- 宽度: 14 厘米
- 厚度: 3 厘米
- 重量: 0.09 千克

### 附件

- USB 磁吸式充电线

### 设计

- 颜色: 白色



发行日期 2024-03-12

版本: 15.0.4

EAN: 69 51613 98157 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 实际结果可能会有所不同