




Philips  
蓝牙耳机

14.2 毫米耳机驱动单元 / 开放  
后盖  
耳塞式耳机  
扁平线缆



SHB5250BK

## 无线自由，震撼音效

专为贴合耳朵角度而设计

专为随时随地畅享无线自由而设计，这些飞利浦 MyJam FreshTones 蓝牙耳机配有 14.2 毫米耳机驱动单元，可带来震撼低音，并提供贴合耳朵角度的舒适设计。

### 随时准备出发

- 软质耳挂软线，可提升耐用性和连接性
- 无线控制，尽享音乐和通话

### 可确保长时间的聆听享受

- 专为舒适贴合耳朵角度而设计
- 扁平抗缠结线缆，出行使用更方便
- 蓝牙 4.1 版本和支持 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

### 尽享极佳音质

- 14.2 毫米耳机驱动单元，可提供震撼的音效和丰富的低音
- 强劲的磁体可增强低音效果

**PHILIPS**

## 蓝牙耳机


14.2 毫米耳机驱动单元 / 开放后盖 耳塞式耳机, 扁平线缆

# 产品亮点

### 软质耳挂软线

在耳机和线缆之间使用橡胶软质耳挂软线, 可使其不致因反复掰折而损坏, 从而延长使用寿命。

### 贴合角度, 佩戴舒适



贴合耳朵角度, 专为舒适配戴而设计, 可带来贴合的佩戴体验。

### 加大型耳机驱动单元




高品质 14.2 毫米耳机驱动单元, 耳机采用低音导孔设计, 可提供丰富的低音。

### 强劲的磁体

强劲的磁体可增强低音效果

### 支持蓝牙 4.1 版本




使用蓝牙将智能设备与耳机配对, 即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验, 全无线缆缠绕之扰。

### 扁平抗缠绕线缆

扁平线缆可始终确保保持久顺畅无缠绕。

### 无线音乐和呼叫



可享受自由收听音乐和电话 - 全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。

SHB5250BK/00

# 规格

### 声音

- 原声系统: 开放式
- 单元直径: 14.2 毫米
- 阻抗: 32 欧姆
- 频率响应: 8 - 24 000 赫兹
- 最大输入功率: 30 mW
- 灵敏度: 107 分贝

### 连接

- 蓝牙版本: 4.1
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 最大范围: 10 米

### 外箱

- 长度: 19 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 9.5 厘米
- 总重: 0.286 千克
- 高度: 13.3 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70924 5
- 净重: 0.105 千克
- 自重: 0.181 千克

### 便利性

- 音量控制
- 通话管理: 接听 / 结束呼叫

### 功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 音乐播放时间: 4.5\* 小时
- 待机时间: 长达 55 小时
- 通话时间: 4.5\* 小时
- 电池重量: 2.5 克

### 包装尺寸

- 高度: 17.5 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 两种
- 宽度: 2.5 厘米
- 厚度: 9.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 70924 8
- 总重: 0.074 千克
- 净重: 0.035 千克
- 自重: 0.039 千克

### 产品尺寸

- 高度: 8 厘米
- 宽度: 4 厘米
- 厚度: 2 厘米
- 重量: 0.0147 千克

### 设计

- 颜色: 暗夜黑



发行日期 2024-03-12

版本: 6.1.3

EAN: 69 51613 99183 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 实际结果可能会有所不同