



Philips
无线蓝牙® 耳机

32 毫米驱动器 / 半封闭式
贴耳式

SHB5500BK

无线、清晰震撼的低音效果

没有线缆，品质依旧

飞利浦无线耳机采用蓝牙连接，没有线缆，品质依旧。柔软软垫式耳罩和持久的电池寿命，让您数小时畅享音乐和通话自由。

轻便舒适，适合长时间使用

- 可调节的耳罩和头带，适合每个人
- 柔软耳垫，持久聆听依然舒适

震撼的音效

- 32 毫米高强度驱动器，带来洪亮、清晰的低音
- 封闭式后盖设计，带来出众的隔音效果

让生活更便捷

- 蓝牙技术让您移动自如
- 平折设计，便于外出时存放
- 便利的蓝牙无线音乐和通话控制

PHILIPS

产品亮点

32 毫米扬声器驱动单元



32 毫米高强度驱动器，带来洪亮、清晰的低音

可调节的耳罩、头带



可调节的耳罩，长时间戴在头上极为舒适，您甚至感觉不到佩戴了这些耳罩。

蓝牙技术



将耳机与任何蓝牙设备配对，享受水晶般清澈的无线音乐娱乐体验。

封闭式后盖设计



封闭式后盖设计，有效隔离外部声音，让您尽情欣赏细腻的音乐细节和伴随的富有动感的低音。

平叠式设计


这些蓝牙耳机经过精心设计，易于折叠，方便携带和存放，能在您外出时带来更好的体验。其精巧的设计采用了精挑细选的组件，其中包括支持轻松移动的耳机部件的铰接。

柔软、舒适的耳垫



柔软耳垫，持久聆听依然舒适

无线音乐和通话控制



就无穷乐趣的音乐享受和在音乐与通话之间轻松切换而言，没有什么技术可与蓝牙相比！只需将飞利浦耳机和具有蓝牙功能的智能手机或平板电脑进行配对，即可畅享您喜爱的歌曲。在接听来电和拨出电话时，只需轻击每个耳罩的直观控件即可更改音量或暂停歌曲。

规格

声音

- 原声系统：封闭式
- 波段：10 -22 000 赫兹
- 单元直径：32 毫米
- 阻抗：24 欧姆
- 磁铁型：钕制
- 最大输入功率：30 mW
- 灵敏度：106 dB

连接

- 蓝牙模式：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 最大范围：长达 15 米

外箱

- 长度：21.3 厘米
- 用户包装数量：3
- 宽度：17.4 厘米
- 总重：0.85 千克
- 高度：23.4 厘米
- GTIN: 1 06 09585 24355 9
- 净重：0.381 千克
- 自重：0.469 千克

便利性

- 通话管理：接听 / 结束呼叫，通话保持，最后号码重拨，麦克风静音，拒接来电，在 2 个通话之间切换，在通话和音乐之间切换
- 音量控制

功率

- 电池类型：锂聚合物
- 音乐播放时间：9 小时
- 待机时间：200 小时
- 通话时间：9 小时

包装尺寸

- 高度：22.5 厘米
- 包装类型：箱体
- 货架摆放类型：两种
- 宽度：19.5 厘米
- 厚度：5 厘米
- 随附产品数量：1
- 总重：0.227 千克
- 净重：0.127 千克
- 自重：0.1 千克
- UPC: 6 09585 24355 2

产品尺寸

- 高度：17 厘米
- 宽度：16.5 厘米
- 厚度：7.5 厘米
- 重量：0.112 千克

附件

- 快速入门指南：随附
- USB 磁吸式充电线：随附，用于充电

设计

- 颜色：暗夜黑



发行日期 2024-03-12

版本：4.1.4

UPC: 6 09585 24355 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com