



Philips
藍牙 NFC 入耳式耳機

6 毫米驅動器 / 密閉型
入耳式

SHB5800RD

無線入耳式耳機，設有 NFC 配對功能

飽滿的重低音

SHB5800 入耳式藍牙耳機設有精心設計的驅動器，帶來沉實和平衡的低音。耳塞為佩戴舒適而設計，還有一觸式 NFC 輕鬆配對功能和耐用的 IPX2 防汗水和防潮濕功能，非常適合在戶外聽音樂和打電話。

頂級音質

- 精確調準的驅動器，帶來低音和平衡聲音
- 完美的耳塞式密封效果可阻隔外界噪音

持久舒適聆聽

- 3 種橡膠耳罩可供更換，完美貼合耳朵
- 2 種大小的耳塞，提供密封效果，非常舒適、安全
- 防汗防潮濕物料，十分適合運動使用

適合日常生活，服貼耳朵形狀

- 無線藍牙音樂及通話控制功能
- 支援藍牙 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP 流動裝置
- 一鍵式 NFC 連接，輕鬆配對

PHILIPS

規格

連接

- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 藍牙版本：3.0+EDR
- 有效範圍：最遠 10 米

設計

- 顏色：紅色

電源

- 通話時間：6 小時
- 待機時間：150 hr
- 音樂播放時間：5.5 hr
- 電池類別：鋰聚合物

聲音

- 頻率範圍：8 -22 000Hz
- 磁鐵類型：鈹
- 喇叭直徑：6 mm
- 振動膜：PET
- 阻抗：16 ohm
- 最大輸入電量：25 兆瓦
- 類型：動態
- 音響系統：關閉
- 敏感度：105 分貝
- 音效增強：回聲控制，降輕噪音功能
- 音圈：銅

舒適

- 音量控制：是
- 來電管理：接聽電話 / 結束通話，拒接來電，重撥上一個號碼，通話保留，在通話與音樂之間切換

配件

- USB 線：隨附 USB 線以便充電
- 快速入門指南：隨附

包裝尺寸

- EAN: 69 25970 70113 6
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 1.6 x 6.9 x 3.7 吋
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 4 x 17.5 x 9.5 厘米
- 總重量: 0.223 磅
- 總重量: 0.101 千克
- 淨重: 0.097 磅
- 淨重: 0.044 千克
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 淨重: 0.126 磅
- 淨重: 0.057 千克
- 貨架佈置類型: 兩者皆有

外盒

- 總重量: 1.658 磅
- 總重量: 0.752 千克
- GTIN: 69 25970 70113 3
- 外箱 (L x 闊 x 高): 8.5 x 5.5 x 7.3 吋
- 外箱 (L x 闊 x 高): 21.5 x 14 x 18.5 厘米
- 淨重: 0.582 磅
- 淨重: 0.264 千克
- 產品包裝數目: 6
- 淨重: 1.076 磅
- 淨重: 0.488 千克

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 3.5 x 8 x 3.5 厘米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 1.4 x 3.1 x 1.4 吋
- 重量: 0.02 千克
- 重量: 0.044 磅

產品特點

2 種大小的耳塞，提供密封效果

2 種大小的耳塞，提供密封效果，非常舒適、安全

3 種大小的橡膠耳罩

「由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，這些耳筒必定與您的雙耳完美貼合。」

藍牙 3.0

支援藍牙 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP 流動裝置

可啟用藍牙的無線

如果要以無線方式聆聽音樂，並且可在音樂和通話之間輕鬆切換，只有藍牙可以滿足您的需求！要享受自己最喜愛的歌曲，只要配對 Philips 耳機和已啟用藍牙的智能手機或平板電腦即可。只需點選每個耳罩的直覺式控制，即可在處理來電和撥打電話時更改音量或暫停歌曲播放。

精確調準的驅動器

精確調準的耳塞驅動器，提供最佳的音效享受。

NFC 輕鬆配對

NFC 輕鬆配對，讓您只需按下一鍵，即可與耳塞式藍牙裝置及已啟用藍牙裝置配對。

完美的耳塞式密封效果

超迷你喇叭驅動器可舒適地貼合於耳朵內部，有賴這一超凡貼合設計，外界噪音被完全隔絕，從而提供高度集中的聽覺體驗。

防汗防潮濕

IPX2 防汗防潮濕物料，十分適合戶外及運動使用。



出版日期 2016-07-26

版本：1.1.3

12 NC: 8670 001 22561
EAN: 06 92597 07011 36

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com