



Philips  
蓝牙耳机

8.6 毫米驱动单元 / 封闭式后盖  
耳塞

SHB5850WT

## 丰富低音无处不在

出众的音效和完美的贴合，让您尽享无线音乐的乐趣

小巧的 SHB5850 蓝牙® 耳机具有震撼的驱动器，可为您带来长达 7 小时的无线音乐享受。

### 享受优质声音

- 高效 8.6 毫米驱动器，带来清晰震撼音效
- 椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音

### 专为确保长时间佩戴舒适所设计

- 3 副耳罩供您选择，配戴完美贴合
- 人体工程学椭圆声管，真正的舒适佩戴体验

### 为您的优质生活带来便利

- 支持蓝牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- 扁平抗缠绕线缆，出行使用更方便
- 无线控制，尽享音乐和通话乐趣

**PHILIPS**

## 产品亮点

### 蓝牙技术



将耳机与任何蓝牙设备配对，享受水晶般清澈的无线音乐娱乐体验。

### 提供 3 副耳罩供您选择



提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。

### 高效 8.6 毫米驱动器



紧凑高效的 8.6 毫米扬声器驱动器，可带来精准震撼低音效果，随时随地提升您的聆听乐趣。

### 人体工程学椭圆声管



椭圆声管的设计源于基于人耳的大量研究。经过精心设计可舒适贴合任何耳形，人体工程学形状可确保配戴完美舒适，让您完全陶醉于音乐享受之中。

### 椭圆声管插入式设计




椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音，同时其封闭式结构可带来增强低音效果。

### 扁平抗缠结线缆

防滑扁平线缆可确保您的线缆始终顺畅无缠绕。

### 无线音乐和呼叫



使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈音乐和通话体验，全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。

## 规格

### 声音

- 原声系统：封闭式
- 波段：10 - 21000 赫兹
- 音效增强：回声控制，降噪
- 单元直径：8.6 毫米
- 隔音膜：PET
- 阻抗：16 欧姆
- 磁铁型：钕制
- 类型：动态
- 音圈：铜制
- 最大输入功率：20 mW
- 灵敏度：107 分贝

### 连接

- 蓝牙版本：4.1
- 蓝牙模式：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 最大范围：长达 10 米

### 外箱

- 长度：11 厘米
- 用户包装数量：3
- 宽度：10.7 厘米
- 总重：0.275 千克
- 高度：19 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70847 7
- 净重：0.075 千克
- 自重：0.2 千克

### 便利性

- 通话管理：接听 / 结束呼叫，拒接来电，最后号码重拨，通话保持，在通话和音乐之间切换
- 音量控制

### 功率

- 电池类型：锂聚合物
- 音乐播放时间：7\* 小时
- 待机时间：160 小时
- 通话时间：7\* 小时

### 包装尺寸

- 高度：17.3 厘米
- 包装类型：卡通箱
- 货架摆放类型：两种
- 宽度：9.5 厘米
- 厚度：3 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 25970 70847 0
- 总重：0.07 千克
- 净重：0.025 千克
- 自重：0.045 千克

### 产品尺寸

- 线缆长度：0 厘米
- 高度：2.31 厘米
- 宽度：1.61 厘米
- 厚度：1.6 厘米
- 重量：0.01184 千克

### 附件

- 快速入门指南：随附
- USB 磁吸式充电线：随附，用于充电

### 设计

- 颜色：白色



发行日期 2024-03-12

版本：2.2.3

EAN: 69 25970 70847 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 实际结果可能会有所不同