



Philips  
蓝牙耳机

8 毫米驱动器 / 封闭式后盖

耳塞  
扁平线缆

SHB5950WT

## 无线自由，响亮节拍

轻便、稳固和舒适的颈带

这款挂颈式无线耳机摆脱了线缆束缚，让您畅享不一样的自由。飞利浦 UpBeat Metalix Pro 配有优质驱动器，可带来震撼低音，配合椭圆声管插入式设计，提供舒适体验。真空金属外壳，优雅精致，尽显专业风格。

### 持久的舒适感

- 嵌入椭圆声管，提供人体工程学的舒适贴合
- 扁平抗缠结线缆，出行使用更方便
- 闪亮的涂层外观靓丽，可附加额外保护面
- 支持蓝牙版本 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

### 尽享极佳音质

- 强劲的扬声器，可再现清晰的音效和震撼低音
- 无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

### 耐用性更高

- 确保舒适度和稳定性的软胶颈带
- 无线控制，尽享音乐和通话

**PHILIPS**

蓝牙耳机  
8 毫米驱动器 / 封闭式后盖 耳塞, 扁平线缆


## 产品亮点

### 闪亮的涂层



高质量、光面涂层外观靓丽, 可附加额外保护面。

### 椭圆声管



插入式椭圆声管设计可提供人体工程学的舒适, 贴合耳朵的真实形状。

### 完美的耳内配戴效果


小巧的耳机, 可完美放入耳内, 形成可阻隔外界噪音的密封效果。

### 强劲的扬声器



强劲的扬声器设计小巧, 可确保完美贴合、提供清晰的音效和震撼低音。

### 橡胶颈带



软胶颈带设计提供终极的便利体验和稳定性。

### 支持蓝牙 4.1 版本



使用蓝牙将智能设备与耳机配对, 即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验, 全无线缆缠绕之扰。

### 扁平抗缠绕线缆

扁平线缆可始终确保保持久顺畅无缠绕。

### 无线音乐和呼叫



可享受自由收听音乐和电话 - 全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。

SHB5950WT/00

## 规格

### 声音

- 原声系统: 封闭式
- 波段: 10 - 21000 赫兹
- 音效增强: 回声控制, 降噪
- 单元直径: 8 毫米
- 隔音膜: PET
- 阻抗: 16 欧姆
- 音圈: 铜制
- 最大输入功率: 20 mW
- 灵敏度: 107 分贝
- 类型: 动态

### 连接

- 蓝牙版本: 4.1
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 最大范围: 长达 10 米

### 外箱

- 长度: 16.5 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 10.7 厘米
- 总重: 0.379 千克
- 高度: 19 厘米
- GTIN: 1 69 25970 71008 1
- 净重: 0.129 千克
- 自重: 0.25 千克

### 便利性

- 通话管理: 接听 / 结束呼叫, 拒接来电, 在通话和音乐之间切换, 麦克风静音
- 音量控制

### 功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 音乐播放时间: 7\* 小时
- 待机时间: 160\* 小时
- 通话时间: 7\* 小时
- 电池重量: 2.5 克

### 包装尺寸

- 高度: 17.3 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 两种
- 宽度: 15 厘米
- 厚度: 3 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 71008 4
- 总重: 0.096 千克
- 净重: 0.043 千克
- 自重: 0.053 千克

### 产品尺寸

- 高度: 15 厘米
- 宽度: 13.5 厘米
- 厚度: 1.6 厘米
- 重量: 0.03 千克

### 附件

- 快速入门指南: 随附
- USB 磁吸式充电线: 随附, 用于充电

### 设计

- 颜色: 白色



发行日期 2024-03-12

版本: 4.2.3

EAN: 69 25970 71008 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 实际结果可能会有所不同