



Philips
藍芽立體聲耳筒

ActionFit

耳掛 橙色和灰色



SHB6017

防汗和可清洗

穩固舒適的藍芽耳筒

這種 SHB6017/10 無線耳筒專為在運動時追求自由自在的運動愛好者而設，採用抗菌及防水物料製作，並配有可調式耳掛，可穩定掛於耳上。

連接音樂與通話

- 使用 iPhone 咪高風和遙控接聽電話及控制您的音樂

專為安全舒適貼合所設計

- 專利設計的可調校耳掛，穩固貼合
- 3 種不同的耳罩尺寸可供選擇，配戴最舒適穩固
- 超柔軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合

專為高效能所設計

- 智能耳筒按鈕，控制簡單易用
- 無線藍芽耳筒，訓練真正達到自由自在的境界
- 防汗水 — 是進行任何訓練的理想之選

一流音質與低音增強效果

- 以強勁低音提高運動力
- 9 毫米驅動器可帶來一流的音效

PHILIPS

sense and simplicity

規格

連接

- 藍芽規格: A2DP, AVRCP, 免提, 耳機
- 藍芽版本: 2.1
- 有效範圍: 最高 15 米

功率

- 電池類別: 鋰聚合物
- 電池重量: ??
- 音樂播放時間: 4.5 hr
- 充電式
- 待機時間: 200 小時
- 通話時間: 4.5 小時

音效

- 振動膜: Mylar dome
- 頻率響應: 15 - 22 000 Hz Hz
- 阻抗: 16 Ohm
- 磁鐵類型: Neodymium 磁石
- 最大輸入電量: 20 mW
- 敏感度: 102 分貝
- 喇叭直徑: 8.6 毫米
- 類型: 動態
- 音圈: CCAW

便利

- 來電管理: 接聽電話 / 結束通話, 拒接來電, 重撥上一個號碼, 語音撥號, 麥克風靜音, 在通話與音樂之間切換
- 音量控制

配件

- 充電器: USB 充電纜線
- 收藏袋: 快速乾爽耳套
- 快速入門指南: 快速入門指南

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 13.9 x 19.5 x 5 厘米
- EAN: 69 23410 70910 0
- 總重量: 0.223 千克
- 淨重: 0.137 千克
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 模型
- 淨機身重量: 0.086 千克
- 貨架佈置類型: 模型

外盒

- EAN: 87 12581 59623 1
- 總重量: 0.79 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高): 20.3 x 15.7 x 16.8 厘米
- 淨重: 0.411 千克
- 產品包裝數目: 3
- 淨機身重量: 0.379 千克

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 5.05 x 6.27 x 2.3 厘米
- 重量: 0.032 千克

產品特點

可調校耳?

ActionFit 耳筒附有專利設計的可調校耳?, 確保穩固貼和之餘亦不失舒適感。只要將耳? 掛在耳朵上, 然後上下滑動可調校耳?, 即可讓耳筒穩固貼和耳朵。有了這款耳筒, 不論是什麼運動或地形, 都毋須擔心耳筒滑落。

輕觸式控制按鈕

智能耳筒按鈕, 控制簡單易用

iPhone 遙控

ActionFit 耳筒的特色有內置咪高風, 讓您可以輕鬆地從聆聽音樂切換至接聽來電。一邊聽音樂, 一邊與重要人士保持聯繫, 就是這麼簡單。

強勁低音

有了 ActionFit 耳筒, 您就可以一邊運動, 一邊享受絕佳音質的音樂。這款耳筒有一流的低音效果, 讓您可享受最清晰的音訊效果。

耳罩尺寸有小、中、大

3 種不同的耳罩尺寸可供選擇, 配戴最舒適穩固

柔軟細焦耳罩

ActionFit 耳筒隨附超柔軟矽膠耳罩, 經過特殊設計, 可確實服貼您的耳朵。這款耳罩非常舒服, 戴上就會不想再拿下來。

無線訓練



無線藍芽耳筒, 訓練真正達到自由自在的境界

音色一流

ActionFit 耳筒採用精密的 9 毫米驅動器, 經特殊設計, 可產生絕佳的音效, 讓您在運動時亦可沉浸在音樂中, 搭配音樂運動健身, 效果最好。

防汗水

ActionFit 耳筒專為好動生活特別設計。ActionFit 耳筒防汗水, 絕對符合所有訓練的需求。只要在流水下清洗, 即可保持耳筒清潔乾淨!



出版日期 2013-03-28

版本: 6.2.6

12 NC: 8670 000 74859
EAN: 69 23410 70910 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

