



Philips
Bluetooth sztereó headset



SHB7000



Kiváló teljesítményű vezeték nélküli hangzás

kitűnő hangszigeteléssel

Élvezze órákon keresztül a vezeték nélküli zenehallgatást vagy telefonálást a különlegesen kényelmes Philips SHB7000 fejhallgatóval. A Bluetooth-csatlakoztathatóságnak, az első osztályú 40 mm-es neodímium meghajtóknak és a puha, fülre illeszkedő párnáknak köszönhetően ez a fejhallgató szabad mozgást biztosít a legkényelmesebb módon.

Kiváló hangminőség

- A 40 mm-es neodímium meghajtók kiváló magashangokat és mély basszusokat biztosítanak
- Fejlett visszhang- és zajcsökkentés a kristálytisztá hívásokért
- A fület körülölelő zajszigetelő párnákkal csak az Öné marad, amit hallgat

Hosszan tartó viselési kényelem

- Teljes mértékben állítható fejpánt, amely minden fejméretre illik
- Puha, fület körülölelő, bőrből készült párnák a kényelmes, hosszan tartó használatért

Ugyanolyan könnyen illeszkedik az életébe, ahogyan a fülébe

- Bluetooth vagy kábel – élvezze a zenét úgy, ahogy Ön szereti!
- Könnyen kezelhető, 0,6 m-es USB kábel a számítógépen keresztül egyszerű újratöltéshez
- Bluetooth-kompatibilis, vezeték nélküli zene- és hívásvezérlés nyújtotta kényelem

Az összes Bluetooth-kompatibilis készülékkel működik

- Támogatja a Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP mobileszközöket

PHILIPS

Fénypontok

40 mm-es neodímium meghajtók



Szeretné, ha headsetje részletgazdagabb hangzással kényeztetné? Az ultra kis méretű, mégis hihetetlen erejű, 40 mm-es neodímium meghajtók hihetetlenül nagy erejű mágneses teret hoznak létre. A lenyűgöző végeredmény: finomabban árnyalt hangzás és gazdagabb mélyhangmenet, ami azoknak a számoknak is új dimenziót ad, amelyekről az hitte, kívülről tudja őket.

Visszhang- és zajcsökkentés

Fejlett visszhang- és zajcsökkentés a kristálytiszta hívásokért

Zajszigetelő fülpárnák




A fület körülölelő zajszigetelő párnákkal csak az Öné marad, amit hallgat

Teljes mértékben állítható fejpánt

Teljes mértékben állítható fejpánt, amely minden fejméretre illik

Fület körülölelő bőr fülpárnák



A Philips headset puha, bőrből készült, fület körülölelő párnákkal készül, amelyek olyan lágyan és biztosan ölelik körül füle körvonalát, hogy hamar el is felejt, hogy a fején vannak! Nem csak a tökéletesen kényelmes viseletet fogja élvezni fejformájától függetlenül, hanem a hihetetlenül hatékony szigetelést is. Mi más is lehetne ennél magával ragadóbb, ha a zavaró tényezőktől teljesen mentes, órákon át tartó zenei élvezetről van szó?


Választható Bluetooth vagy kábel

Új Bluetooth headsetünkkel Ön dönthet a vezeték nélküli Bluetoothon vagy 3,5 mm-es csatlakozón keresztül zenelejátszás között, így mindkét világból a legtöbbet hozhatja ki! Egyszerűen párosítsa a headsetet bármilyen Bluetooth-kompatibilis eszközzel, és élvezze a vezeték nélküli zenehallgatás kristálytiszta élményét. De ha úgy dönt, a 3,5 mm-es csatlakozót is használhatja, hogy hasonlóan magával ragadó, részletgazdag zenei élményben legyen része. A döntés az Öné!

Könnyen kezelhető, 0,6 m-es USB töltőkábel

Könnyen kezelhető, 0,6 m-es USB kábel a számítógépen keresztüli egyszerű újratöltéshez

Vezeték nélküli zene- és hívásvezérlés



Ha a végtelen zenehallgatási élményről és a zene és a hívások közötti kényelmes átkapcsolásról van szó, a Bluetooth egyszerűen verhetetlen! Kedvenc slágereinek hallgatásához egyszerűen párosítsa a Philips headsetet a Bluetooth-kompatibilis okostelefonjával vagy táblagépével. Csak érintse meg a fülhallgató intuitív vezérlőjét a hangerő csökkentéséhez vagy a zeneszám szüneteltetéséhez, és intézze bejövő és kimenő hívásait.

Bluetooth 3.0

Támogatja a Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP mobilkészülékeket

Műszaki adatok

Tartozékok

- Audiokábel: 1,2 m-es audiokábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató: Mellékelve
- USB kábel: Tartozék a töltéshez

Formatervezés

- Szín: Fekete

Csatlakoztathatóság

- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet
- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximális hatótávolság: 15 méterig m

Kényelem

- Híváskezelés: Hívás fogadása/befejezése, Hívás elutasítása, Utolsó szám újratárcsázása, Mikrofonnémitás, Hívás tartásba helyezése, Átkapcsolhat telefonálás és zenehallgatás között
- Hangerőszabályzás

Energiaellátás

- Akkumulátor típusa: Li-polimer
- Zenelejátszási idő: 9 óra
- Készenléti idő: 200 óra
- beszélgetési idő: 9 óra

Hangzás

- Frekvenciasáv: 20 -20 000 Hz
- Impedancia: 32 ohm

- Mágnes típusa: Neodímium
- Maximális terhelhetőség: 100 mW
- Hangszóró átmérője: 40 mm
- Érzékenység: 103 dB

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 1,408 kg
- GTIN: 1 69 23410 72044 7
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 28,3 x 22,3 x 24 cm
- Nettó tömeg: 0,681 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Táratömeg: 0,727 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 19,5 x 24 x 8,5 cm
- EAN: 69 23410 72044 0
- Bruttó tömeg: 0,382 kg
- Nettó tömeg: 0,227 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 0,155 kg
- Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 16,6 x 18,7 x 7,7 cm
- Tömeg: 0,176 kg



Kiadás dátuma
2016-10-19

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 001 02744
EAN: 06 92341 07204 40

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com