




飞利浦
无线蓝牙® 耳机

40 毫米驱动器 / 封闭式后盖
耳罩式
柔软耳垫



SHB7250

高清晰度音效

数字低音增强

飞利浦 SHB7250 具有蓝牙连接，没有线缆，品质依旧，可提供深沉的低音和纯净的清晰音质。您可以从聆听音乐轻松切换为通话，乐享舒适，自在随行，这得益于软垫耳罩。

震撼的无线音效

- 高清晰度音频再现高保真音乐
- 40 毫米钹制驱动器，提供深沉低音和清晰音效
- 封闭式后盖设计，营造卓越的隔音效果
- 一键式低音增强，带来深沉的动态低音效果

让生活更便捷

- 蓝牙技术，享受无线自由和便利性
- 一触式 NFC 连接，配对轻而易举
- 小巧可折叠设计，便于外出时携带
- 无线控制，尽享音乐和通话乐趣
- 多点配对，同时在两个设备上播放音乐和通话
- 按一下耳罩按钮便可启用 Siri 和 Google Now

轻便舒适，适合长时间使用

- 可调节耳罩和头带，实现完美贴合
- 轻盈的耳机设计，长时间佩戴也倍感舒适

PHILIPS

无线蓝牙® 耳机
40 毫米驱动器 / 封闭式后盖 耳罩式, 柔软耳垫

SHB7250/00


产品亮点

40 毫米扬声器驱动器



40 毫米钹制驱动器, 提供深沉低音和清晰音效

可调节的耳罩、头带



耳机采用人体工程学设计, 实现完美贴合, 这得益于可调节耳罩和头带 - 出行时尽享极致舒适和稳固贴合的体验。

紧凑型可折叠设计




这些蓝牙耳机经过巧妙设计, 易于折叠, 方便携带和存放, 能在您外出时带来最佳体验。采用了精挑细选的组件, 其中包括支持轻松移动的耳机部件的铰接, 使这些耳机成为您完美的旅行伙伴。

蓝牙技术



将耳机与任何蓝牙设备配对, 享受水晶般清澈的无线音乐娱乐体验。即使电池电量耗尽, 享受音乐的热情也不会停止。只需插入线缆, 即可继续播放音乐。

封闭式后盖设计




封闭式后盖设计将音乐与外部声音有效阻隔开来, 让您尽情欣赏原音录制的所有精细节和饱满的低音。

NFC 轻松配对



用简便的 NFC 一键式配对功能自动唤醒设备, 只需轻轻碰触, 您的蓝牙耳机便可与任意蓝牙设备配对。

无线音乐和呼叫



只需使用蓝牙将智能设备与耳机配对, 即可享受自由愉悦的水晶般清澈音乐和通话体验, 全无线缆缠绕之扰。直观按钮可以轻松实现音乐、来电或去电的单键控制。

高清晰度音频



高清晰度音频可提供出色的音频性能, 再现原始工作室母带录音, 其保真度超越 16 位 / 44.1 千赫 CD 格式。出色的品质使高清晰度音频成为音乐爱好者的更佳音乐伴侣。这些耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。

规格

声音

- 波段: 8 - 40 000Hz*/ 8 - 23 000Hz (BT 模式)
- 阻抗: 32 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 最大输入功率: 40 毫瓦
- 灵敏度: 104 dB
- 单元直径: 40 毫米
- 原声系统: 封闭式
- 隔音膜: PET

连接

- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 蓝牙版本: 4.0
- 最大范围: 长达 10 米
- 线缆接口: 单面
- 接口末端: 镀金

附件

- 音频电缆: 附加 1.2 米音频线缆
- 快速入门指南: 随附
- USB 线: 随附, 用于充电

便利性

- 通话管理: 接听 / 结束呼叫, 拒绝来电, 麦克风静音, 通话保持, 在通话和音乐之间切换, 在 2 个通话之间切换
- 音量控制
- 呼叫等待

功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 充电式设计
- 音乐播放时间: 11* 小时
- 待机时间: 200* 小时
- 通话时间: 11* 小时
- 数码降噪 / 回声减少
- 电池电量不足警告

外箱

- 总重: 3.071 磅
- 总重: 1.393 千克
- GTIN: 1 69 25970 70062 4
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 29.5 x 21.2 x 23.4 厘米
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 11.6 x 8.3 x 9.2 英寸
- 净重: 1.382 磅
- 净重: 0.627 千克
- 用户包装数量: 3
- 自重: 0.766 千克
- 自重: 1.689 磅

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 19.5 x 20 x 8.9 厘米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 7.7 x 7.9 x 3.5 英寸
- EAN: 69 25970 70062 7
- 总重: 0.3575 千克
- 总重: 0.788 磅
- 净重: 0.461 磅
- 净重: 0.209 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.327 磅
- 自重: 0.1485 千克
- 货架摆放类型: 两种

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 5.7 x 7.2 x 3.1 英寸
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 14.5 x 18.2 x 7.9 厘米
- 重量: 0.369 磅
- 重量: 0.1675 千克



发行日期 2018-04-11

版本: 9.3.7

12 NC: 8670 001 22129
EAN: 69 25970 70062 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 实际结果可能会有所不同
* 使用随附的耳机线时