



Philips
Casque Bluetooth®

Foldie
Supra-aural
Noire

SHB8000BK



Son sans fil haute précision

Excellente isolation et design pliable

Inspiré du style motard, le casque CitiScape Foldie offre un son clair et précis et une excellente isolation phonique grâce à sa conception acoustique fermée et à ses haut-parleurs haute qualité. Avec la fonctionnalité Bluetooth®, profitez de votre musique sans fil et basculez facilement entre musique et conversation téléphonique en toute élégance.

Immersion sonore totale en déplacement

- Les haut-parleurs 40 mm haut de gamme en néodyme génèrent un son d'une clarté exceptionnelle
- Bluetooth® 3.0 pour profiter de votre musique et de vos appels sans fil
- Conception acoustique fermée pour de meilleures basses et une isolation phonique
- Ces coques pré-inclinées conviennent à n'importe quelle oreille pour un excellent isolement phonique

Confort optimal

- Branches métalliques souples conçues pour un confort d'écoute prolongé
- Coussinets doux pour plus de confort

Design éblouissant

- Arceau fait main inspiré des guidons des vélos de ville
- Pliage compact pour un transport et un rangement facile

PHILIPS

Casque Bluetooth®
Foldie Supra-aural, Noire

Points forts

Haut-parleurs 40 mm haut de gamme en néodyme




Les haut-parleurs 40 mm en néodyme haute performance reproduisent une vaste réponse en fréquences assortie d'excellents détails sonores, des basses prolongées aux aigus cristallins, en passant par des fréquences moyennes chaleureuses.

Connexion Bluetooth® 3.0



Le casque CitiScape Foldie est équipé d'une connexion Bluetooth® 3.0 qui vous permet d'apprécier très simplement votre musique sans fil. Les commandes intelligentes intégrées au casque sont conçues pour que vous puissiez passer de vos appels à votre musique sans difficulté.

Choix entre Bluetooth® ou filaire



Notre nouveau casque Bluetooth® vous permet de profiter du meilleur de toutes les technologies : sans fil avec Bluetooth® ou avec un câble jack 3,5 mm. Connectez simplement votre casque à n'importe quel appareil Bluetooth® allumé pour profiter d'un plaisir d'écoute sans fil d'une clarté limpide. Vous pouvez également utiliser la prise jack 3,5 mm pour vivre la même expérience hautement immersive. C'est à vous de choisir !

Pliable et compact



Votre casque peut être plié de façon compacte pour un transport et un rangement facile.

DNR (réduction numérique du bruit)

Cette technologie de réduction du bruit améliore l'intelligibilité de la parole lors des appels en milieu bruyant. Il élimine les bruits de fond et l'écho, pour des appels téléphoniques d'une meilleure qualité audio en cas de bruits routiers, de bavardages de fond, de vent, etc. La technologie évalue le bruit et crée un signal égal mais opposé afin d'annuler le bruit indésirable.

SHB8000BK/00

Une isolation phonique exceptionnelle



Profitez de la ville, mais pas de son bruit. Avec la conception acoustique fermée supra-aurale, chaque détail sonore est isolé, permettant d'apprécier le moindre détail de la musique ainsi que des basses prolongées et dynamiques.

Branches métalliques souples



Les coques et l'arceau sont reliés par des câbles en métal inspirés des câbles des vélos, légers mais durables, garantissant un confort et une sécurité d'utilisation prolongés.

Arceau fait main



Inspiré des protections des guidons de vélo, le bandeau en similicuir est fait main, pour un style avant-gardiste.

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquences: 18 - 20 700 Hz
- Impédance: 32 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 50 mW
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Système acoustique: Fermé

Design

- Couleur: Noire

Connectivité

- Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée maximale: Jusqu'à 15 m

Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Inclus
- Câble USB: Inclus pour charger l'appareil
- Câble audio: Câble audio supplémentaire inclus

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P):
5,7 x 6,5 x 2,7 pouces
- Dimensions du produit (l x H x P):
14,5 x 16,4 x 6,8 cm
- Poids: 0,128 kg
- Poids: 0,282 lb

Carton externe

- Poids brut: 2,564 lb
- Poids brut: 1,163 kg
- GTIN: 1 69 23410 72258 8
- Carton externe (l x l x H): 25,3 x 19,8 x 22,5 cm
- Carton externe (l x l x H): 10 x 7,8 x 8,9 pouces
- Poids net: 1,210 lb
- Poids net: 0,549 kg
- Nombre d'emballages: 3
- Poids à vide: 1,354 lb
- Poids à vide: 0,614 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,5 x 20 x 9 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
7,7 x 7,9 x 3,5 pouces
- EAN: 69 23410 72258 1
- Poids brut: 0,313 kg
- Poids brut: 0,690 lb
- Poids net: 0,183 kg
- Poids net: 0,403 lb
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 0,13 kg
- Poids à vide: 0,287 lb
- Type d'installation en rayon: Les deux



Date de publication
2016-07-19

Version: 4.1.7

12 NC: 8670 001 05445
EAN: 06 92341 07225 81

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Les fonctions disponibles varient en fonction du modèle de téléphone portable.