





Philips  
Стереогарнитура  
Bluetooth

SHB9000



## Превосходное качество беспроводного звучания

### Bluetooth Stereo и свободные руки

Оцените преимущества беспроводного звучания за счет акустически настроенных динамиков, запатентованных алгоритмов улучшения качества звука FullSound, а также встроенной технологии шумоподавления и снижения эха. Великолепное звучание и комфорт с превосходным дизайном.

#### Превосходное качество звучания

- FullSound - улучшенное звучание

#### Теперь вас точно поймут

- Технология EverClear — всегда чистый звук

#### Поддерживается вашим телефоном с Bluetooth

- Профиль Bluetooth Stereo (совместимый A2DP)
- Соответствует Bluetooth HSP/HFP - универсален

#### Всегда готов к работе

- Возможность подключения проводных наушников

#### Свобода при разговоре - свободные руки, беспроводное соединение

- Беспроводное управление вызовами



# PHILIPS

# Основные особенности

## Соответствует Bluetooth HSP/HFP

Технология Bluetooth освобождает от кабелей. Bluetooth является международным стандартом, и устройства Bluetooth различных производителей могут взаимодействовать, используя общие профили. Профили Bluetooth HSP (Handset Profile) и HFP (Handsfree Profile) необходимы для обычной работы гарнитуры Bluetooth. Если ваш мобильный телефон поддерживает HSP или HFP (как практически все телефоны с Bluetooth), гарнитура будет выполнять эти функции. Наименование торгового знака Bluetooth и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих торговых марок Koninklijke Philips Electronics N.V. лицензировано.

## Профиль Bluetooth Stereo (A2DP)

Это устройство Philips полностью поддерживает профиль Bluetooth Stereo (A2DP). Совместимость с профилем A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) позволяет получать стереозвук на гарнитуру от любого устройства Bluetooth, поддерживающего A2DP. Поэтому гарнитуру можно использовать с любым совместимым мобильным телефоном, компьютером, адаптером Bluetooth, плеером MP3 и т.п., которые поддерживают A2DP.

## FullSound - улучшенное звучание

Что такое музыка без сердца и души? В процессе записи и сжатия цифровой музыки детали и динамика живой музыки теряются. FullSound - это интеллектуальный алгоритм на основе мощного чипа внутри наушника. Он улучшает качество цифровых аудиофайлов и восстанавливает исходную динамику, стереоэффекты, низкие и высокие частоты, обеспечивая превосходное детальное звучание. Функция FullSound активирована изначально и может быть выключена.

## Беспроводное управление вызовами

Управляйте звонками, не используя мобильный телефон. Управление включает прием и отклонение вызовов, голосовой и повторный набор. Функции голосового и повторного набора должны поддерживаться вашим мобильным телефоном.

## Технология EverClear — всегда чистый звук

Телефонные разговоры часто проходят в шумной обстановке, что вызывает трудности понимания собеседника. Эта гарнитура оснащена системой цифровой фильтрации шумов Everclear, что обеспечивает передачу и получение кристально четкого голоса. Гарнитура автоматически распознает шумную обстановку и соответственно регулирует уровень громкости.

## Возможность подключения проводных наушников

Стереонаушники Philips Bluetooth обеспечивают превосходное звучание - так зачем же использовать их только с беспроводными устройствами Bluetooth? С помощью прилагаемого линейного кабеля (3,5 мм) подключите наушники к разъему для наушников (3,5 мм) на плеере - и вы получите высококачественные наушники для музыкального плеера без Bluetooth!

## SwitchStream

Благодаря SwitchStream, когда на ваш телефон с поддержкой Bluetooth поступает вызов, в гарнитуру прозвучит соответствующий сигнал. С помощью гарнитуры можно ответить на вызов, а по окончании разговора вернуться к прослушиванию музыки. Ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.

# Характеристики

## Возможности подключения

- профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Режим Handsfree, Наушники
- Версия Bluetooth: 2.0+EDR
- Аудиосоединения: Линейный вход 3,5 мм
- Наибольший радиус действия: До 15 м

## Звук

- Тип магнита: Неодимовый
- Диаметр динамика: 40 мм
- Диапазон частот: 15 Гц-24 кГц

## Функции управления

- Распределение вызовов: Переключение между разговором и музыкой, Ответить/Завершить разговор, Сбросить вызов, Голосовой набор, Повторный набор последнего номера, Переадресация вызова, Отключение микрофона
- Регулировка громкости: Да

## Аксессуары

- Чехол: Мягкий дорожный футляр
- Краткое руководство: Краткое руководство + Руководство пользователя на CD
- Кабель аудиосигнала: Аудиокабель 1,5 м для работы в режиме полета
- Кабель USB: Комплект для зарядки

## Питание

- Тип аккумулятора: Литий-полимерный
- Перезаряжаемый: Да
- Вес батареи: 10,6 г
- Время воспроизведения музыки: 17 ч
- Время нахождения в режиме ожидания: 400 часов
- Время разговора: 18 ч.

## Внутренняя упаковка

- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 25 x 18,3 x 24,6 см
- EAN: 87 12581 48434 7
- Количество потребительских упаковок: 3
- Вес брутто: 1,55 кг
- Вес нетто: 0,75 кг
- Вес упаковки: 0,8 кг

## Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 51,6 x 37,7 x 26,3 см
- EAN: 87 12581 48433 0
- Количество потребительских упаковок: 12
- Вес брутто: 7,08 кг
- Вес нетто: 3 кг
- Вес упаковки: 4,08 кг

## Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 17,6 x 27 x 8 см
- EAN: 87 12581 48432 3
- Количество изделий в комплекте: 1
- Тип упаковки: Блистер
- Вес брутто: 0,46 кг
- Вес нетто: 0,25 кг
- Вес упаковки: 0,21 кг

## Размеры изделия

- Вес: 0,155 кг
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 14,9 x 17,8 x 7 см



Дата выпуска 2017-04-07

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 53088  
EAN: 87 12581 48432 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)