




Philips  
Bezdrátová sluchátka  
s potlačením šumu

40mm reproduktory / uzavřená

Přes uši  
Měkké polstrování sluchátek  
Kompaktní skládací



SHB9850NC

## Více zvuku, méně hluku

s chytrým dotykovým ovládáním

Ponořte se do světa hudby se sluchátky Philips SHB9850NC. Potlačují až 99 % hluku, a díky tomu se stanou vašim parťákem na cesty. Užívejte si hudbu snadno díky chytrému dotykovému ovládání a technologii NFC pro spárování se zařízeními Bluetooth.

### Umění potlačení hluku

- Technologie potlačení hluku ActiveShield Pro™ zredukuje hluk až o 99 %

### Přesný zvuk

- Zvuk s nejvyšší kvalitou reprodukuje hudbu v nejjisťší podobě
- 40mm neodymové reproduktory zajišťují přesný zvuk
- Vysoce kvalitní Bluetooth 4.0
- Ergonomické náušníky pro pohodlné dlouhé nošení a těsné usazení

### Pro pohodlnější život

- Pohodlné volání handsfree s mikrofonom a technologií Bluetooth® 4.0
- Responzivní a uživatelsky přívětivé chytré dotykové ovládání
- Snadné párování NFC jedním klepnutím
- Nabíjecí baterie nabízí až 16 hodin bezdrátového přehrávání hudby
- Funkce Multi-point umožní přehrávat hudbu a telefonovat na dvou přístrojích současně.
- Kompaktní s více způsoby skládání pro snadné přenášení a skladování
- Zvukový kabel navíc znamená, že hudba může hrát dál bez napájení



# PHILIPS

Bezdrátová sluchátka s potlačením šumu  
40mm reproduktory / uzavřená Přes uši, Měkké polstrování sluchátek, Kompaktní skládací

SHB9850NC/00

## Přednosti

### Zvuk s nejvyšší kvalitou



Zvuk s nejvyšší kvalitou představuje špičku ve svém odvětví. Originální studiové nahrávky dokážou sluchátka reprodukovat věrohodněji než 16bit/44,1kHz formáty CD. Díky nekompromisní kvalitě zvuku jsou nejlepším společníkem pro milovníky hudby. Tato sluchátka splňují nejpřísnější normy nutné pro získání razítka zvuku s nejvyšší kvalitou.

### 40mm neodymové reproduktory s vysokým rozlišením




Jemně vyladěné 40mm neodymové reproduktory v kombinaci s uzavřeným designem akustického systému a těsnění přes uši poskytují skvělý a působivý přesný zvuk.

### Kompaktní, více způsobů skládání



Kompaktní konstrukce s více způsoby skládání je ideálním společníkem na cesty.

### Multi-point



Funkce Multi-point vám umožní připojit sluchátka Philips Bluetooth současně ke dvěma zařízením s aktivní technologií Bluetooth. Jednoduše obě zařízení spárujte a užívejte si filmy i hudbu – a mezitím můžete snadno telefonovat.

### Snadné párování NFC



Snadné párování NFC umožňuje propojení sluchátek Bluetooth® s jakýmkoli zařízením

s podporou technologie Bluetooth® – jediným dotykem.

### Chytré dotykové ovládání



Chytré dotykové ovládací prvky na pravém náušníku vám umožňují ovládat hudbu a hovory pomocí klepnutí nebo pohybu prstu. Klepněte pro přehrání, pozastavení hudby a přijímání hovorů, posunem prstu do strany přepínáte skladby a posunutím nahoru a dolů měníte hlasitost. Je na čase zapomenout na všechna ta tlačítka.

### Měkké ergonomické náušníky



Ergonomické náušníky pro pohodlné dlouhé nošení a těsné usazení

# Specifikace

## Příslušenství

- Audiokabel: 1,2m audiokabel navíc
- Kabel USB: zahrnut pro nabíjení
- Adaptér do letadla: Včetně
- Stručný návod k rychlému použití: Včetně

## Zvuk

- Frekvenční rozsah: 8 – 40 000 Hz\*
- Impedance: 16 ohmů
- Typ magnetu: Neodymový
- Maximální příkon: 40 mW
- Citlivost: 109 dB
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Akustický systém: Uzavřený
- Membrána: PET

## Možnosti připojení

- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Verze Bluetooth: 4,0
- Maximální dosah: Až 10 m
- Kabelové propojení: jednostranné
- Povrchová úprava konektoru: pozlacený
- Délka kabelu: 1,2 m
- Konektor: 3,5 mm stereo

## Pohodlí

- Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, Odmítnutí hovoru, Ztlumení mikrofonu, Přidržení hovoru, Přepínání mezi hovorem a hudbou, Odmítnutí druhého příchozího hovoru, Přepínání mezi 2 hovory
- Ovládání hlasitosti: Ano

## Spotřeba

- Typ baterie: Li-Pol
- Nabíječi: Ano

- Doba přehrávání hudby: 16\* h
- Doba v pohotovostním režimu: 45\* h
- Doba hovoru: 15\* h

## Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 2,965 lb
- Hrubá hmotnost: 1,345 kg
- GTIN: 1 69 25970 70433 2
- Vnější obal (D x Š x V): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
- Vnější obal (D x Š x V): 8,1 x 7,0 x 9,3 palců
- Čistá hmotnost: 1,819 lb
- Čistá hmotnost: 0,825 kg
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Hmotnost obalu: 0,52 kg
- Hmotnost obalu: 1,146 lb

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 21,5 x 5,5 cm
- Rozměry balení (Š x V x H): 7,7 x 8,5 x 2,2 palců
- EAN: 69 25970 70433 5
- Hrubá hmotnost: 0,396 kg
- Hrubá hmotnost: 0,873 lb
- Čistá hmotnost: 0,606 lb
- Čistá hmotnost: 0,275 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 0,267 lb
- Hmotnost obalu: 0,121 kg
- Typ umístění poličky: Obojí

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 6,1 x 7,6 x 1,8 palců
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 15,6 x 19,3 x 4,65 cm
- Hmotnost: 0,507 lb
- Hmotnost: 0,23 kg



Datum vydání 2017-08-30

Verze: 9.2.8

12 NC: 8670 001 26314  
EAN: 69 25970 70433 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Skutečné výsledky se mohou lišit

\* Při používání kabelu sluchátek dodávaného v režimu s vypnutou funkcí ANC