



Philips
Digitala trådlösa hörlurar

SHD8600



Trådlös musik

Lätta, bekväma hörlurar

Med de här hörlurarna får du friheten att njuta av TV och musik i hemmet. Digital överföring ger fläckfri mottagning och bra ljudåtergivning. De rörliga öronsnäckorna och självjusterande inre huvudbandet erbjuder extra passform och bekvämlighet.

Överlägsen lyssnarupplevelse

- Kristallklar (2,4 GHz) digital överföring
- Akustiskt inställda högtalare för enastående ljudkvalitet

Ger komfort under lång tid

- Skön passform med självjusterande inre huvudband
- Rörliga öronkåpor garanterar bekväm passform

Lättanvänd

- Funktion för snabb laddning
- Förvara din mottagare i den tillhörande dockningsstationen



PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 86 dB dB
- Högtalardiameter: 40 mm

Mottagare/mottagning/sändning

- Kanalval: automatisk
- Mätområde: 30 m
- Modulering: GFSK

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Funktioner för basstation: LED-indikatorlampa
- Batteriladdningsindikator
- Drifttid: Ca 10 timmar
- Indikator för låg batterinivå

Tillbehör

- AC/DC-adapter: 5 V/550 mA DC
- Batteriladdare: dockningsstation för laddning

Effekt

- Strömtilförsel, hörlur: 2 laddningsbara AAA-

batterier

- Strömtilförsel, sändare: 6 V/550 mA DC

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 21,5 x 31 x 13,5 cm
- Nettovikt: 0,549 kg
- Bruttovikt: 0,912 kg
- Taravikt: 0,363 kg
- EAN: 87 12581 51090 9
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 43 x 23 x 31 cm
- Nettovikt: 1,647 kg
- Bruttovikt: 3,352 kg
- Taravikt: 1,705 kg
- EAN: 87 12581 51091 6
- Antal konsumentförpackningar: 3

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 17,98 x 21,72 x 8,35 cm
- Vikt: 0,23 kg

Funktioner

2,4 GHz digital överföring

Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar komprimering och dataförlust mellan sändaren och hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och minimal dataförlust.

Akustiskt inställda högtalare

Akustiskt avstämda högtalare ger ett rent, balanserat ljud med överlägsen klarhet och precision i både de höga och djupa frekvenserna.

Självjusterande inre huvudband

De här Philips-hörlurarnas inre huvudband gör det enkelt att ställa in perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt för att ge bästa möjliga komfort.

Smart och snabb laddning

Den smarta och snabba laddningsfunktionen gör att batteriet kan laddas på mycket kort tid. Den återstående kapaciteten i batteriet fastställs av en inre krets så att den inkommande spänningen kan optimeras för snabb laddning samtidigt som batteriets livslängd maximeras.



Publiceringsdatum
2016-06-20

Version: 5.1.8

12 NC: 8670 000 57279
EAN: 87 12581 51090 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com