



Philips
Trådlösa HiFi-hörlurar

Over-ear
Svart

SHD8600UG



Klar och trådlös musik

Digital trådlös

SHD8600UG/10-hörlurar ger dig frihet att njuta av TV och musik hemma. Digital överföring ger felfri mottagning och bra ljudåtergivning. De rörliga öronsnäckorna och självjusterande inre huvudbandet erbjuder extra passform och bekvämlighet.

Överlägsen lyssnarupplevelse

- Kristallklar (2,4 GHz) digital överföring
- Akustiskt inställda högtalare för enastående ljudkvalitet

Ger komfort under lång tid

- Skön passform med självjusterande inre huvudband
- Rörliga öronkåpor garanterar bekväm passform

Lättanvänd

- Funktion för snabb laddning
- Förvara din mottagare i den tillhörande dockningsstationen

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: >86 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Känslighet: 95 dB

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatiskt kanalval
- Mätområde: 30 m
- Modulering: GFSK
- Bärvägsfrekvensintervall: 2 400–2 483,5 MHz
- Kanalseparering: 60 dB

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Funktioner för basstation: Lysdiodsvisning för ström
- Indikator för låg batterinivå
- Indikering vid batteriladdning
- Drifttid: Ca 10 timmar

Tillbehör

- AC/DC-adapter: 5 V/550 mA DC
- Batteriladdare: dockningsstation för laddning

Effekt

- Strömtilförsel, hörlur: 2 laddningsbara AAA-batterier
- Strömtilförsel, sändare: 6 V/550 mA DC

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 32 x 10 cm
- Nettovikt: 0,567 kg
- Bruttovikt: 0,896 kg
- Taravikt: 0,329 kg
- EAN: 69 23410 70875 2
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Nettovikt: 1,701 kg
- Bruttovikt: 3,296 kg
- Taravikt: 1,595 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- GTIN: 1 69 23410 70875 9

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 18,5 x 22 x 8,5 cm
- Vikt: 0,179 kg

Funktioner

2,4 GHz digital överföring

Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar komprimering och dataförlust mellan sändaren och hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och minimal dataförlust.

Akustiskt inställda högtalare

Akustiskt avstämda högtalare ger ett rent, balanserat ljud med överlägsen klarhet och precision i både de höga och djupa frekvenserna.

Självjusterande inre huvudband

De här Philips-hörlurarnas inre huvudband gör det enkelt att ställa in perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt för att ge bästa möjliga komfort.

Smart och snabb laddning

Den smarta och snabba laddningsfunktionen gör att batteriet kan laddas på mycket kort tid. Den återstående kapaciteten i batteriet fastställs av en inre krets så att den inkommande spänningen kan optimeras för snabb laddning samtidigt som batteriets livslängd maximeras.

