

Philips
带麦克风的入耳式耳机



SHE1405BK

歌声雄厚有力。通话清晰。

播放音乐和通话

瞬间即可从播放列表切换到播客再到通话。精心调谐的钹制听觉驱动器和被动式降噪驱动器带来晶晰声效。可实现与三种尺寸的可互换耳塞的完美贴合。

清晰音质

- 8.6 毫米钹制声学驱动器
- 清晰音质

美好感受。经久耐用。

- 1.2 米线缆长度
- 3 种可互换橡胶耳塞罩。配戴舒适
- 橡胶线缆保护器可耐受反复弯曲

从令您专注于训练的播放列表到重要电话

- 线控式遥控器。可轻松地播放列表切换到通话
- 椭圆声管。出色的舒适度和被动式噪音隔离效果

PHILIPS

规格

声音

- 原声系统: 半封闭式
- 频率响应: 10 - 22 000 赫兹
- 单元直径: 8.6 毫米
- 隔音膜: Mylar 聚酯锥形
- 阻抗: 16 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 类型: 动态
- 音圈: 铜制
- 最大输入功率: 20 mW
- 灵敏度: 103 分贝

连接

- 线缆接口: 两边平行、对称
- 线缆长度: 1.2 米
- 麦克风: 内置麦克风
- 线缆类型: 铜制
- 接口末端: 镀铬合金

外箱

- 长度: 49 厘米
- 用户包装数量: 96
- 宽度: 27 厘米
- 总重: 3.175 千克
- 高度: 20.5 厘米
- GTIN: 1 69 51613 98160 0
- 净重: 1.152 千克
- 自重: 2.023 千克

内箱

- 长度: 22 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 12.5 厘米
- 高度: 18 厘米
- 净重: 0.288 千克
- 总重: 0.695 千克
- 自重: 0.407 千克
- GTIN: 2 69 51613 98160 7

包装尺寸

- 高度: 11.5 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 8.3 厘米
- 厚度: 2.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 51613 98160 3
- 总重: 0.023 千克
- 净重: 0.012 千克
- 自重: 0.011 千克

设计

- 颜色: 暗夜黑

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 5.5 厘米 * 1 厘米 * 6.8 厘米
- 重量: 0.012 千克

产品亮点

清晰音质。完美贴合。

让您沉醉在播客的世界中。被音乐所感动。椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。让您尽享舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。

线控式遥控器。

接听电话时会暂停您的播放列表。得益于线控式遥控器，所有操作均无需触摸智能手机。

可随处走动

这些耳塞式耳机具有 1.2 米线缆。耳机和线缆之间配有软质橡胶固定器，可保护您的线缆连接，并使声音传入。

保持舒适。

椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。享受全天舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。

-
8.6 毫米钕制声学驱动器

椭圆声管

椭圆声管。出色的舒适度和被动式噪音隔离效果

-
橡胶线缆保护器可耐受反复弯曲



发行日期 2024-03-12

版本: 3.1.7

EAN: 69 51613 98160 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com