



Philips
耳塞式耳筒

黑色



SHE2550



超重低音

釋放強勁音效

這套耳塞式耳筒的雙通風口設計，可以帶來更平衡的自然音效，讓您出門在外也能盡情享受音樂。

音樂直達耳朵

- 鈹磁石增強低音表現及靈敏度
- 雙反射器平衡高音和低音

切合您和您的生活

- 15 毫米喇叭驅動器讓您配戴得最舒適
- 耳墊使配戴更舒適，低音更出色。

隨時候命

- 耐用的 Flexi-Grip 帶來堅固而有彈性的連線

PHILIPS

耳塞式耳筒
黑色

規格

聲音

- 音響系統：開啟
- 磁鐵類型：鈹
- 音圈：銅
- 振動膜：聚酯薄膜
- 頻率響應：12 - 22 000 Hz
- 阻抗：16 歐姆
- 最大輸入電量：50 毫瓦
- 敏感度：106 分貝
- 喇叭直徑：15 毫米
- 類型：動態

連接

- 接線方式：平行對稱設計
- 纜線長度：1 米
- 連接器：3.5 毫米
- 連接器設備：鍍鎳
- 纜線類型：銅

包裝尺寸

- 貨架佈置類型：兩者皆有
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：5.2 x 17 x 3 厘米

- 總重量：0.032 千克
- 淨重：0.015 千克
- 淨重：0.017 千克
- EAN: 87 12581 49652 4
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：塑膠盒

外盒

- 總重量：1.384 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：35.7 x 19.6 x 16.6 厘米
- 淨重：0.36 千克
- 淨重：1.024 千克
- EAN: 87 12581 49654 8
- 產品包裝數目：24

內紙箱

- 總重量：0.283 千克
- 內紙箱 (L x 闊 x 高)：17.8 x 16.6 x 6.2 厘米
- 淨重：0.09 千克
- 淨重：0.193 千克
- EAN: 87 12581 49653 1
- 產品包裝數目：6

SHE2550/98

產品特點

鈹磁石

鈹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音響應及更高整體音質。

雙通風口

流動空氣的反射器經特別設計，能平衡高音和低音，帶來更完美的聽覺體驗。

15 毫米喇叭驅動器

15 毫米喇叭驅動器給您最優化的聽覺享受，體積小得可以非常舒適地配戴，卻能提供清晰和不失真的超大聲音。

舒適耳墊

此系列 Philips 耳筒造型特別、用料名貴的耳墊可為您帶來最舒適的完美貼合感覺，而且還可防止漏音並增強重低音表現，專為緊貼人體耳部輪廓而設計。

Flexi-Grip 設計

柔軟而有彈性的部件確保連接的纜線不會因為經常彎曲而受損害。



出版日期 2016-10-30

版本：2.1.10

12 NC: 8670 000 55314
EAN: 87 12581 49652 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com