



Philips  
Słuchawki douszne

SHE2611



## Zmieniaj i dobieraj

5 zestawów wymiennych nasadek

Słuchawki douszne o świetnie wyrównanym, naturalnym dźwięku, z wymiennymi nakładkami dousznymi umożliwiającymi dostosowanie do Twojego stylu.

### Muzyka dla Twoich uszu

- Magnes neodymowy poprawia jakość basów i czułość
- Podwójne otwory wentylacyjne wyrównują poziom wysokich i niskich tonów

### Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia

- Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia
- Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów
- Wybierz wymienne nakładki, które pasują do Twojego stylu

### Zawsze gotowe do drogi

- Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie

# PHILIPS

## Dane techniczne

### Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 1,63 x 3,55 x 1,6 cm
- Waga: 0,018 kg

### Dźwięk

- System akustyczny: otwarty
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Cewka drgająca: miedziany
- Membrana: Mylarowa kopułka
- Pasmo przenoszenia: 12–22 000 Hz
- Impedancja: 16 om
- Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
- Czułość: 106 dB
- Średnica głośnika: 15 mm
- Typ: Dynamiczne

### Możliwości połączeń

- Połączenie przewodowe: dwa równoległe, symetryczne
- Długość przewodu: 1 m
- Złącze: 3,5 mm
- Wykończenie złącza: chromowane
- Typ przewodu: miedziany

### Karton wewnętrzny

- Waga brutto: 0,284 kg

- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 17,8 x 16,6 x 6,2 cm
- Waga netto: 0,114 kg
- Ciężar opakowania: 0,170 kg
- EAN: 87 12581 49841 2
- Liczba opakowań konsumenckich: 6

### Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 1,37 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 35,2 x 19,1 x 15 cm
- Waga netto: 0,456 kg
- Ciężar opakowania: 0,914 kg
- EAN: 87 12581 49843 6
- Liczba opakowań konsumenckich: 24

### Wymiary opakowania

- Typ ułożenia półki: Reklamowe
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 5,2 x 17,2 x 2,5 cm
- Waga brutto: 0,035 kg
- Waga netto: 0,019 kg
- Ciężar opakowania: 0,016 kg
- EAN: 87 12581 49839 9
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Reklamowe

## Zalety

### Magnes neodymowy

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i wyższą ogólną jakość dźwięku.

### Podwójne otwory wentylacyjne

Specjalnie zaprojektowane otwory wyrównują poziom wysokich i niskich tonów w celu zrównoważenia odtwarzanego dźwięku.

### Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm

Jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma idealne wymiary umożliwiające czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki.

### Wygodne elementy nauszne

Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane w elementach nausznych zapewniają idealne dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają także stratom sygnału i polepszają jakość niskich tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.

### Wymienne nakładki

Wybierz jeden z trzech zestawów wymiennych nakładek dousznych o różnych kolorach i stylizacje odpowiadającej Twojemu gustowi i nastrojowi.

### Przewód z elastycznym przegubem

Miękka i elastyczna część chroni połączenie przewodów przed uszkodzeniami, które mogą być spowodowane ich zginaniem.

