



Philips
Mini-écouteurs

SHE2614



Très tendance

Couleur distinctive assortie

Mini-écouteurs pour un son naturel et parfaitement équilibré

Le son dont vous rêviez

- Améliore la qualité des basses et la sensibilité
- Pour un équilibre des sons aigus et des tonalités basses

Adapté à votre personnalité et votre style de vie

- Enceinte 15 mm pour un confort optimal
- Le confort d'utilisation, la qualité des basses

Une disponibilité totale

- Un connecteur souple qui dure plus longtemps

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Son

- **Système acoustique:** Ouvert
- **Type d'aimant:** Néodyme
- **Bobine acoustique:** Cuivre
- **Diaphragme:** Dôme en mylar
- **Réponse en fréquence:** 12 - 22 000 Hz
- **Impédance:** 16 ohms
- **Puissance d'entrée maximale:** 50 mW
- **Sensibilité:** 106 dB
- **Diamètre de l'enceinte:** 15 mm
- **Type:** Dynamique

Connectivité

- **Connexion par câble:** Deux parallèles, symétrique
- **Longueur du câble:** 1 m
- **Connecteur:** 3,5 mm stéréo
- **Finition du connecteur:** Chromé
- **Type de câble:** Cuivre

Carton interne

- **Poids brut:** 0,422 kg
- **Carton interne (l x l x H):** 18,4 x 18 x 11,8 cm
- **Poids net:** 0,078 kg
- **Tare:** 0,344 kg

Carton externe

- **Poids brut:** 8,052 kg
- **Carton externe (l x l x H):** 39 x 38,2 x 51,2 cm
- **Poids net:** 1,248 kg
- **Tare:** 6,804 kg

Dimensions de l'emballage

- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 9,8 x 17,8 x 3 cm
- **Poids brut:** 0,047 kg
- **Poids net:** 0,013 kg
- **Tare:** 0,034 kg

Points forts du produit

Système magnétique en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une meilleure qualité sonore globale.

Événements doubles

Destinés à assurer une circulation d'air, ces événements de conception spéciale équilibrent les sons aigus et les tonalités basses pour une expérience d'écoute d'une plus grande richesse.

Enceinte 15 mm

Suffisamment petite pour un confort optimal et suffisamment grande pour fournir un son net et sans distorsion, l'enceinte 15 mm est d'une taille idéale pour une écoute agréable.

Coussinets tout confort

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés dont ils se composent garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. En outre, ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les tonalités basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

conception Flexi-Grip

Protection flexible du raccordement du cordon au casque contre les torsions répétées.



Date de publication
2008-10-11

Version: 2.1.7

12 NC: 8670 000 32012
EAN: 87 12581 34918 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com