



Philips  
Cuffie auricolari

SHE2617



## Abbinamento colori

Colori distinti da abbinare

Auricolari interni per un suono perfettamente equilibrato e naturale.

### Musica per le tue orecchie

- Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi
- Con i doppi diffusori gli alti e i bassi sono bilanciati

### Progettato per te secondo il tuo stile di vita

- Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort
- I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta delle tonalità basse

### Sempre pronto!

- Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifiche

### Audio

- Sistema acustico: Aperto
- Tipo di magnete: Neodymium
- Voice coil: Rame
- Membrana: dome in mylar
- Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 50 mW
- Sensibilità: 106 dB
- Diametro altoparlante: 15 mm
- Tipo: Dynamic

### Connettività

- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
- Lunghezza cavo: 1 m
- Connettore: 3,5 mm stereo
- Rifinitura connettore: Cromato
- Tipo di cavo: Rame

### Cartone interno

- EAN:
- Peso lordo:

- Scatola interna (L x L x A): x x cm
- Peso netto:
- Numero di confezioni consumatori:
- Tara:

### Scatola esterna

- EAN:
- Peso lordo:
- Scatola esterna (L x L x A): x x cm
- Peso netto:
- Numero di confezioni consumatori:
- Tara:

### Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): x x cm
- EAN:
- Peso lordo:
- Peso netto:
- Numero di prodotti inclusi:
- Tipo di imballaggio:
- Tara:

## Caratteristiche principali del prodotto

### Magnete al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale superiore.

### Doppi diffusori

Degli speciali diffusori che incanalano l'aria consentono di bilanciare gli alti e i bassi e di ottenere un audio più profondo

### Driver dell'altoparlante da 15 mm

Piccolo quanto basta per poter essere indossato comodamente ma sufficientemente grande per garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un ascolto perfetto.

### Confortevoli cuscinetti auricolari

La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

### Design Flexi-Grip

Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da eventuali danni causati dal continuo piegamento.



Data di rilascio  
2008-01-03

Versione: 2.1.6

12 NC: 8670 000 32015  
EAN: 87 12581 34925 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)