





Philips
Căști intraauriculare

SHE2650



Extra Bass

pentru un sunet puternic

Căști intraauriculare cu orificii duble pentru un sunet echilibrat, natural, cu toc de protecție.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră

- Magnetul din neodim îmbunătățește performanța basului și sensibilitatea
- Orificiile duble realizează echilibrul între tonurile înalte și cele joase

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viață

- Difuzor de 15 mm pentru confort optim
- Pernuțele pentru căști cresc confortul la purtare și răspunsul basului

Mereu pregătit

- Tocul protejează căștile atunci când nu sunt folosite
- Design Flexi-Grip rezistent și flexibil

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- Sistem acustic: Desch.
- Tip magnet: Neodim
- Bobină: Aluminiu
- diafragmă: dom mylar
- Răspuns în frecvență: 12 - 22 000 Hz
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 50 mW
- Sensibilitate: 106 dB
- Diametru difuzor: 15 mm
- Tip: Dinamic

Conectivitate

- Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
- Lungime cablu: 1,0 m
- Conector: 3,5 mm stereo
- Finisaj conector: Placat cu nichel
- Tip cablu: Aluminiu

Accesorii

- Carcasă de transport

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 10,6 x 17,6 x 2,7 cm
- Greutate brută: .065 kg
- Greutate netă: .03 kg
- Greutate proprie: .035 kg

Cutie exterioară

- Greutate brută: 9,33 kg
- Cutie exterioară (L x l x Î): 38,2 x 38 x 50 cm
- Greutate netă: 2,88 kg
- Greutate proprie: 6,45 kg

Cutie interioară

- Greutate brută: 0,517 kg
- Cutie interioară (L x l x Î): 18,4 x 18 x 11,8 cm
- Greutate netă: 0,18 kg
- Greutate proprie: .337 kg

Caracteristici principale produs

Magnet din neodim

Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând obținerea unei sensibilități ridicate a bobinei acustice.

Orificii duble

Orificiile cu design special pentru canalizarea aerului realizează un echilibru perfect între tonurile înalte și cele joase, pentru o experiență audio completă.

Difuzor de 15 mm

Suficient de mic pentru a vă oferi un confort optim și suficient de mare pentru a reda sunete clare, fără distorsiuni, acest difuzor de 15 mm are dimensiunile ideale.

Pernuțe confortabile pentru căști

Forma specială și materialele deosebite utilizate pentru pernuțele pentru căști asigură o potrivire perfectă pentru confort maxim. Împiedică pierderile audio și cresc calitatea tonurilor de bas. Pernuțele pentru căști sunt create într-o formă ce se potrivește perfect zonei din jurul urechii.

Toc

Tocul reprezintă modul optim de protecție a căștilor și de prevenire a încercării cablurilor atunci când nu sunt folosite.

Design Flexi-Grip

Manșonul flexibil, moale, protejează cablul împotriva uzurii care survine în urma îndoirii repetate.

