

Philips
Cuffie auricolari



SHE265



Extra Bass

per un audio potente

Cuffie auricolari con doppi diffusori per un audio più naturale e bilanciato dotate di astuccio, ideale per il trasporto e per conservarle quando non vengono utilizzate.

Musica per le tue orecchie

- Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi
- Con i doppi diffusori gli alti e i bassi sono bilanciati

Progettato per te secondo il tuo stile di vita

- Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort
- I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta delle tonalità basse

Sempre pronto!

- L'astuccio protegge le cuffie quando non sono in uso
- Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- **Sistema acustico:** Aperto
- **Tipo di magnete:** Neodymium
- **Membrana:** dome in mylar
- **Voice coil:** Rame
- **Risposta in frequenza:** 12 - 22.000 Hz
- **Impedenza:** 16 Ohm
- **Potenza in ingresso massima:** 50 mW
- **Sensibilità:** 106 dB
- **Diametro altoparlante:** 15 mm
- **Tipo:** Dynamic

Connettività

- **Cavo di collegamento:** 2 in parallelo, simmetrici
- **Lunghezza cavo:** 1 m
- **Connettore:** 3,5 mm stereo
- **Rifinitura connettore:** Piastra in nickel
- **Tipo di cavo:** Rame

Accessori

- Custodia per il trasporto

Cartone interno

- **I2NC:** 908210004264
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 87989 7

- **Peso lordo:** 0,441 Kg
- **Altezza:** 130 mm
- **Lunghezza:** 162 mm
- **Quantità:** 6
- **Tara:** 0,129 Kg
- **Larghezza:** 162 mm

Scatola esterna

- **I2NC:** 908210004264
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 87990 3
- **Peso lordo:** 7,943 Kg
- **Altezza:** 558 mm
- **Lunghezza:** 346 mm
- **Quantità:** 96
- **Tara:** 0,887 Kg
- **Larghezza:** 346 mm

Dati dell'imballo

- **I2NC:** 908210004264
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 87896 8
- **Peso lordo:** 0,052 Kg
- **Altezza:** 20 mm
- **Lunghezza:** 152 mm
- **Tara:** 0,022 Kg
- **Larghezza:** 111 mm

Caratteristiche principali del prodotto

Magnete al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale superiore.

Doppi diffusori

Degli speciali diffusori che incanalano l'aria consentono di bilanciare gli alti e i bassi e di ottenere un audio più profondo

Driver dell'altoparlante da 15 mm

Piccolo quanto basta per poter essere indossato comodamente ma sufficientemente grande per garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un ascolto perfetto.

Confortevoli cuscinetti auricolari

La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

Astuccio

Questo astuccio è il modo più pratico per conservare le cuffie e impedire che si crei un groviglio di cavi quando non vengono utilizzate.

Design Flexi-Grip

Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da eventuali danni causati dal continuo piegamento.



Data di rilascio
2007-12-07

Versione: 2.0

I2 NC: 9082 100 04264
EAN: 87 10895 87896 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com